


7005 T 10 B 1



- B2 Safety thermostat
- M1 Fan motor
- Q1 Switch
- Q2 Piezoelectric
- C Capacitor

- S1 Thermocouple
- S2 Electrode
- Y1 Solenoid valve
- Y2 Gas valve
- F Fuse

230V
50Hz

Tolleranza cavetti elettrici
±5

oltre 4000	oltre 2000	oltre 1000	oltre 315	oltre 120	oltre 30	oltre 6	oltre 0.4
fino a 4000	fino a 2000	fino a 1000	fino a 315	fino a 120	fino a 30	fino a 6	fino a 0.2
±5	±4	±3	±2	±1.2	±0.8	±0.5	0.4
8	6	4	2.4	1.6	1	0.4	0.4

03	18/10/2007	Aggiunto fusibile	DC
02	31/05/2002	Aggiornato schema elettrico—mod.n°dis.era E0080005	DC
01	07/12/2001	Aggiornato schema elettrico	B.Fulcheri
00	27/09/2000	prima emissione	C.Re
N.rev.	Data	DESCRIZIONE	Disegnat.

DENOMINAZIONE			N° disegno
SCHEMA ELETTRICO ARGOS 70-100 MANUALE (07)			SCH015
materiale		Disegnatore	nome file
---	C.Re	data	SCH01503
Scala		Approvazione ultima revisione	cod. adesivo
---		27/09/2000	1105084236
 MONDOVI' - ITALY		QUOTE SENZA INDICAZ. DI TOLLERANZA: GRADO DI PRECIS. GROSSOLANO UNI EN 22768-1/2 CON PRESCRIZIONE DI COLLAUDO	

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA, NE E' VIETATA LA CESSIONE, LA RIPRODUZIONE O LA VISIONE A TERZI SENZA NS. AUTORIZZAZIONE SCRITTA