

The Cube

Kondensaffugter

I over et halvt århundrede har Munters været den førende pioner inden for fugtkontrol, og vi er kun lige begyndt.

Egenskaber

- Til mobile og permanente installationer
- Lav vægt, kun 22,7 kg
- Lavt lydniveau - under 60dB
- Kompakt design, kan let stables
- Bløde plasthåndtag
- Indbygget controller med mange funktioner
- Indbygget opbevarings-kammer til drænslange og netledning
- Indbygget pumpe
- Timetæller (total og per job)



The Cube er en lille, let og kompakt kondensaffugter med et utal af anvendelsesmuligheder.

Det gennemtænkte design omfatter bl.a. et indbygget opbevaringskammer til drænslange (6 m) og forsyningsledning (7,6 m). Et stort og tydeligt display tillader hurtig aflæsning af både temperatur og den relative luftfugtighed, målt i rummet og i den tørre luft.

Helt usædvanligt for en kondensaffugter i denne prisklasse er The Cube udstyret med en indbygget controller med mange funktioner, bl.a.:

- Hygrostat 30-95% RH m. indbygget føler
- Fugtføler for tørluft
- Udlæsning direkte i ΔX (mængde fjernet vand i g/kg)
- Timetæller siden filter skift og siden rengøring af køleflade
- Job-timer og totaltimer
- Udlæsning af drifts- og fejlmeddelelser

Takket være den lave vægt (22,7 kg) og det stabelbare design er The Cube yderst anvendelig til saneringsopgaver, da den er let at transportere og at stable - både under transport og i drift. Affugteren er samtidig velegnet til stationær installation, f.eks. på små lagre, til private swimmingpools, tørrerum og opvarmede kældre.

Dit nærmeste Munters-kontor:

Munters A/S
Ryttermarken 2A
3520 Farum
4495 3355
info@munters.dk
www.munters.com

Kista Munters HQ
Borgarfjordsgatan 16
164 40 Kista
Sverige
+46 (0)8-626 63 00
kundservice.avfuktning@munters.se
www.munters.com

Munters
Danholmen 25
3128 Nøtterøy
Norge
+47 466 79 900
info.no@munters.com
www.munters.com

Munters Finland Oy
Hakamäenkuja 3
FI-01510 VANTAA
Finland
+358 207 768 230
laitemyynti@munters.fi
www.munters.com

Tekniske specifikationer:

Model	The Cube Kondensaffugter
Bestillingsnr.	160090 (F571-230V)
Spænding	230V
Strømstyrke	2,4 A
Nominel effekt	0,55 kW
Højde x bredde x dybde	38,9 x 28,7 x 40,1 cm
Vægt	22,7 kg
Netledningslængde	7,6 m
Affugtningkapacitet, max	43 L/døgn
Affugtningkapacitet AHAM	21,8 L/døgn
Anvendelsesområde	12-38°C
Luftmængde (målt):	max. 220 m ³ /h
Indbygget pumpe	6 m slange
Tilbehør: Vægkonsol, farve RAL7035,	art.nr. 90346010