



Produktbeschreibung
TempMan

- Anwenderfreundlich, einfache Steuerung
- Reguliert die Kapazität von Brise-Ventilatoren in Abhängigkeit von der Temperatur im Stall
- Stellt eine ausreichende Luftzirkulation an warmen Tagen sicher und vermeidet zu viel Luftbewegung, wenn es kalt ist
- Steuerung von bis zu 8 Brise-Ventilatoren (parallel)

TempMan

Die TempMan Steuerung ist für den automatischen Gebrauch von Brise-Ventilatoren entwickelt worden, die für eine optimale Luftzirkulation in natürlich gelüfteten Ställen verwendet werden. Die Steuerung kommt dann zum Einsatz, wenn die Brise-Ventilatoren automatisch je nach Stalltemperatur ihre Luftleistung erhöhen oder verringern sollen.

Diese Steuerung reguliert die große Kapazität der Ventilatoren und stellt sicher, dass genügend Luft an warmen Tagen zirkuliert, und gleichfalls, dass die Luftgeschwindigkeit an kalten Tagen nicht zu hoch ist.



TempMan

Produktbeschreibung

Im TempMan stellt man die Wunschtemperatur ein, bei der die Ventilatoren starten. Außerdem kann eingestellt werden, wie schnell er reagieren soll im Verhältnis zur Temperatursteigerung. Außerdem können Minimum und Maximum-Umdrehungszahlen eingestellt werden.

Im Vergleich zur manuellen Steuerung stellt der automatische Betrieb sicher, dass die Luftzirkulation im Stall stets optimal verläuft.

- EMC GETESTET
- CE NORM

Technische Daten

Stromanschluss	230 V
Temperaturfühler	1
Ausgänge	2 Stk. 0-10V
Relais-Ausgang	1 Stk.
Max/min Output	justierbar
XP-Band	justierbar
Justierbarer Temp. SET	5-45°C
Schutzklasse	IP54
Maße L/B/T	130x80x60 mm



Australien Munters Pty Limited, Tel. +61 2 8843 1594, **Brasilien** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tel. +55 41 3317 5050, **Kanada** Munters Corporation Mason, Tel. +1 517 676 7070, **China** Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Tel. +86 10 80 418 000, **Dänmark** Munters A/S, Tel. +45 9862 3311, **India** Munters India, Tel. +91 20 3052 2520, **Indonesien** Munters, Tel. +62 818 739 235, **Italien** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Tel. +39 0183 52 11, **Japan** Munters K.K., Tel. +81 3 5970 0021, **Korea** Munters Korea Co. Ltd., Tel. +82 2 761 8701, **Mexiko** Munters Mexico, Tel. +52 818 262 54 00, **Singapur** Munters Pte Ltd., Tel. +65 744 6828, **Südafrika und Sub-Sahara-Länder** Munters (Pty) Ltd., Tel. +27 11 997 2000, **Spanien** Munters Spain S.A., Tel. +34 91 640 09 02, **Schweden** Munters AB, Tel. +46 8 626 63 00, **Thailand** Munters Co. Ltd., Tel. +66 2 642 2670, **Türkei** Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Tel. +90 262 751 3750, **USA** Munters Corporation Mason, Tel. +1 517 676 7070, **Vietnam** Munters Vietnam, Tel. +84 8 3825 6838, **Export & andere Länder** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Tel. +39 0183 52 11

Ihr Fachhändler