

MWI 进风口

- 为农舍提供最佳的新鲜气流，可避免未混合的冷空气直接接触到家畜
- 模块化设计，完美匹配所需要的进风口尺寸、农舍房屋设计和农场主需求
- 安装在侧墙上的进风口带有内嵌式弧度门，恰当地将气流导向天花板，避免空气偏离预想
- 包装—散件可实现12件/每2箱(A+B)，优化运输数量，降低运输成本
- 由于独特的设计，无需添加零件，因此可以进行快速、用户友好的装配
- 由于智能设计，表面光滑，清洁简便
- 优质耐用的PVC和PP材料，UV稳定
- 顶部和侧面均装有密封条，以避免空气泄漏
- 适用于快速高压清洗

MWI-蒙特侧墙进风口

在农业领域，理想的气候是必不可少的，因为它会影响动物的生长和健康。受控的新鲜空气进入，可以根据重量控制环境温度，均是实现完美气候的主要因素。

MWI进风口的设计旨在将新鲜空气带入农舍，而不会使动物暴露在冷空气中。通过几何学进风口设计，MWI可以恰当地将输入的新鲜空气沿着天花板导入、混合室内热空气后再接触到动物。

MWI是理想的安装在房屋墙壁上的进风口。由于具备高度灵活性和多功能应用，且具有两个可选的宽度和高度，MWI进风口适合安装在任何尺寸的建筑上。外框和弧度门由耐紫外线的PVC和PP材料组合而成，具有耐用性，并可用高压清洗机清洗。为了生物安全的原因，蒙特还提供了一体化镀锌金属防护罩，防止不必要的生物进入房屋。通过使用MWI进风口，每位农场主将更加接近实现完美的气候，在绩效、效率和预算之间取得良好的平衡。



MWI Munters Wall Inlet

蒙特空气处理设备(北京)有限公司
北京市顺义区天竺空港工业区B区裕华路12号，101300 / 电话：+86 10 8041 8000 / 邮箱：marketing@munters.cn / www.munters.cn

Munters

技术参数

产品型号	进风口尺寸*		通风量**					拉力		行程	
颜色	尺寸 W x H		0.05"	0.10"	10帕	20帕	30帕				
白色	英寸	厘米	CFM			m^3/h		lbs	N	英寸	厘米
MWI 4413 W	44 x 13	112 x 33	2,348	3,308	3,597	5,026	6,155	9	40	18,5	47
MWI 4408 W	44 x 8.25	112 x 21	1,499	2,089	2,277	3,158	3,867	4,5	20	11,5	29
MWI 4113 W	41 x 13	104 x 33	2,244	3,080	3,316	4,716	5,721	6,8	30	18,5	47
MWI 4108 W	41 x 8.25	104 x 21	1,446	2,012	2,175	3,084	3,724	4,5	20	11,5	29
MWI 3413 W	34 x 13	86 x 33	1,838	2,513	2,742	3,830	4,671	4,5	20	18,5	47
MWI 3408 W	34 x 8.25	86 x 21	1,194	1,640	1,770	2,491	3,082	4,5	20	11,5	29

* 法兰深度为4英寸(或10厘米)
** MWI弧形门全部打开，且没有安装防护网
注意：洞口应比进风口尺寸大0.5英寸(或1.2厘米)，例如 MWI 4413 B的洞口应为44.5 x 13.5平方英寸或113 x 34.3平方厘米

包装参数

产品	数量						包装				托盘		
	套/(A箱+B箱)	(A箱+B箱)/托	L*W=6.8m*2.4m 货车		L*W=12.5m*2.35m 货车		尺寸 WxDxH		重量		尺寸 WxDxH		重量
			托盘	套	托盘	套	英寸	厘米	A箱 千克	B箱 千克	英寸	厘米	千克
MWI4413	12	9+9	10	1080	20	2160	44.0*15.0*14.8	112*38*37.5	47	41	44.9*46.5*97.2	114*118*247	802
MWI4408	12	9+9	12	1296	24	2592	44.0*11.8*14.8	112*30*37.5	43	31	44.9*38.6*97.2	114*98*247	676
MWI4113	12	9+9	10	1080	20	2160	40.9*15.0*14.8	104*38*37.5	48	34	44.9*46.5*97.2	114*118*247	748
MWI4108	12	9+9	12	1296	24	2592	40.9*11.8*14.8	104*30*37.5	38	32	44.9*38.6*97.2	114*98*247	640
MWI3413	12	9+9	12	1296	23	2484	34.6*15.0*14.8	88*38*37.5	42	30	35.4*46.5*97.2	90*118*247	658
MWI3408	12	9+9	14	1512	26	2808	34.6*11.8*14.8	88*30*37.5	34	28	35.4*38.6*97.2	90*98*247	568

Munters
Your Perfect Climate

www.munters.cn

蒙特空气处理设备(北京)有限公司
北京总部和工厂 北京市顺义区天竺空港工业区B区裕华路12号，101300 / 电话：+86 10 8041 8000 / 传真：+86 10 8048 3493
上 海 分 公 司 上海市黄浦区延安东路618号远洋商业中心II期22BD，200001 / 电话：+86 21 6375 8160
广 州 分 公 司 广州市越秀区中山三路33号中华国际大厦B2501，510095 / 电话：+86 20 8730 2607
武 汉 办 事 处 武汉市汉口解放大道686号世贸大厦1810室，430022 / 电话：+86 27 8544 8689
香 港 办 事 处 香港九龙长沙湾琼林街93号龙翔工业大厦9楼9B-08室 / 电话：+852 2578 1466

蒙特官网 蒙特官微

蒙特空气处理设备（北京）有限公司版权声明
本公司保留更改产品设计及规格的权利，恕不另行通知，敬请谅解
版权所有 翻印必究

Ag/MFE/PICN-2462-06/08 Rev 1.0