

产品信息 微风机


- 可选择5种不同的直径：3、4、5、6、7m
- 装有5个页片的螺旋桨
- 速度控制与频率控制的EC-电动机（用永磁）
- 坚实铝空气动力学的页片
- 极高的能效
- 高数值m³/时/瓦（高数值立方英尺/分钟 每瓦特）
- 非常低的噪音
- 减少热负荷和改善舒适性
- 易于安装在新的或现有的设施中

微风机

微风机是一种高性能的风扇，具有小转速，且为大量空气循环设计，以确保在动物区有效的空气流通。微风机的的工作原理简单 - 创造缓慢、微弱的气流，在一年中的温暖时间减少有效温度并且在一年中的寒冷时间通暖风到地面。此外，微风机减少湿气、潮湿、凝结和难闻的气味，创造一个更健康 and 更舒适的环境。奶牛，以及其他农业动物，包括猪、家禽和马匹，对热刺激非常敏感。在一年中的温暖季节里，动物们把所有的精力都花在降温上，这将导致牲畜产品的产量下降。微风机旨在提供不间断的气流，为动物保留舒适的条件。通过防止热刺激，可以避免产量下降。有了微风机，大量而缓慢流动的空气被轻轻地“从角落到角落”分布。使用微风机也可以帮助保持褥草干燥，消散气味和氨，赶走鸟和飞行昆虫。特殊成型叶片风扇产生一个大圆柱状的空气柱吹向地板。当它到达地面时，它被吹向所有方向，创建一个“水平的地面”。因此，空气被推得更远，直到它到达墙壁并开始垂直向后移动。圆柱气流越大，空气循环越多，效益也越高。



新款微风机




模拟微风机高效气流。

风扇基本参数

型号		3m	4m	5m	6m	7m
页片数量		5	5	5	5	5
页片长度	厘米	130	180	230	280	330
转速 (最小/最大)	转/分钟	100/140	60/100	40/80	40/75	32/55
3米的噪音水平	分贝每兆瓦	55	53	51	50	48
发动机功率	千瓦	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5
总重量	千克	95	101	108	115	122
根据国际电工委员会电机保护等级		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
两个相邻风扇之间的距离*	米	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0

* 建议的距离取决于单个安装高度

安装微风机



螺旋桨尺寸		顶棚的坡度 [°] (最小 > 最大)	
R [m]	Ø [m]	短导轨 (L=1.6m)	长导轨 (L=2.3m)
1.5	3	0 > 20	20 > 40
2.0	4	0 > 15	15 > 32
2.5	5	0 > 12	12 > 27
3.0	6	0 > 10	10 > 23
3.5	7	0 > 8	8 > 20

微风机开发和建造由 Munters A/S 公司 · 丹麦

澳大利亚 电话 +61 28843 1594, agh.info@munters.com.au, 巴西 电话 +55 41 3317 5050, contato@munters.com, 加拿大 电话 +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, 中国 电话 +86 10 8048 3493, marketing@munters.cn, 丹麦 电话 +45 98 623 311, aghort@munters.dk, 印度 电话 +91 20 6681 8900, info@munters.in, 印度尼西亚 电话 +66 2 642 2670, info@munters.co.th, 意大利 电话 +39 0183 5211, info@munters.it, 日本 电话 +81 3 5970 0021, mkk@munters.jp, 韩国 电话 +82 2 7618 701, munters@munters.co.kr, 墨西哥 电话 +52 818 2625 400, 新加坡 +65 7 446 828, info@munters.com.sg, 南非和撒哈拉以南国家 电话 +27 11 997 2000, info@munters.co.za, 西班牙 电话 +39 0183 5211, info@munters.it, 瑞典 电话 +46 8 6266 300, info@munters.se, 泰国 电话 +66 2 6422 670, info@munters.co.th, 土耳其 电话 +90 262 7513 750, info@muntersform.com, 美国 电话 +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, 出口及其他国家 电话 +39 0183 5211, info@munters.it



最近的经销商