



Munters Wall Inlet

Entradas de aire

La agricultura requiere un clima ideal, ya que este afecta la producción y salud de los animales. El consumo controlado de aire fresco y la temperatura del aire van en función del peso y estos son los factores principales para obtener el clima ideal.

Características

- Un flujo óptimo de aire fresco en la casa permite evitar la entrada de aire frío al ganado y corrientes indeseadas
- El diseño modular asegura la concordancia entre el tamaño del agujero de entrada, el diseño de la casa y las necesidades del agricultor
- La puerta curva incrustada en la pared dirige correctamente el flujo de aire a lo largo del techo y evita la salida de aire por los lados
- Encajonamiento - ó piezas no ensambladas en la caja, optimizan el suministro y reduce el costo del transporte
- Montaje rápido y fácil gracias al diseño distintivo, sin piezas adicionales
- Es higiénico gracias a un diseño bien pensado y una superficie lisa
- Materiales durables de alta calidad: PVC y PP estabilizados contra rayos UV
- Juntas de sellado en las superficies superior y laterales para evitar fugas de aire en la posición cerrada
- Es posible realizar un lavado rápido con alta presión

El producto MWI ha sido creado y diseñado para suministrar aire fresco a la casa sin exponer los animales al aire frío. Esto fue posible gracias a la forma geométrica del MWI que dirige correctamente el aire fresco entrante a lo largo del techo mezclándolo antes de que llegue a los animales.


El MWI es ideal para su instalación en las paredes de la casa. Muy flexible y universal, la válvula de entrada puede ser adaptada a un edificio de cualquier tamaño con dos valores disponibles de anchura y dos valores de altura.

El sistema del marco y puerta curva están hechos de una combinación de PVC y PP, materiales que proporcionan durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta. Se pueden limpiar con un lavador de alta presión.

Por razones de bioseguridad, está previsto un protector de metal galvanizado que impida accesos no deseados a la casa. Usando el MWI, cada agricultor obtendrá el clima ideal con un equilibrio adecuado entre rendimiento, eficiencia y presupuesto.



MWI vista frontal



MWI vista trasera

Munters Wall Inlet

Entradas de aire

Especificaciones técnicas

NOMBRE DEL PRODUCTO		DIMENSIONES DE LA ABERTURA DE ENTRADA*		FLUJO DEL AIRE CON PRESIÓN ESTÁTICA**					FUERZA DE TRACCIÓN		LONGITUD DE MARCHA	
				0.05"	0.10"	10Pa	20Pa	30Pa	lbs	N	pulgadas	cm
Color		ancho x alto		CFM	m ³ /h							
Blanco	Negro	pulgadas	cm									
MWI 4413 W	MWI 4413 B	44 x 13	112 x 33	2,348	3,308	3,597	5,026	6,155	9	40	18,5	47
MWI 4408 W	MWI 4408 B	44 x 8.25	112 x 21	1,499	2,089	2,277	3,158	3,867	4,5	20	11,5	29
MWI 4113 W	MWI 4113 B	41 x 13	104 x 33	2,244	3,080	3,316	4,716	5,721	6,8	30	18,5	47
MWI 4108 W	MWI 4108 B	41 x 8.25	104 x 21	1,446	2,012	2,175	3,084	3,724	4,5	20	11,5	29
MWI 3413 W	MWI 3413 B	34 x 13	86 x 33	1,838	2,513	2,742	3,830	4,671	4,5	20	18,5	47
MWI 3408 W	MWI 3408 B	34 x 8.25	86 x 21	1,194	1,640	1,770	2,491	3,082	4,5	20	11,5	29

* Profundidad de brida es de 4 pulgadas o 10 cm.

** Puerta curvada es abierta completamente, sin rejilla.

Nota: La abertura en la pared rugosa debe ser más grande que el tamaño de la abertura de entrada por 0.5 pulgadas o 1.2 cm. Por ejemplo, la abertura para la pared rugosa para MWI 4413 B debe ser de 44.5 x 13.5 pulgadas cuadradas o 113 x 34.3 cm².

Capacidad de carga

PRODUCTO	CANTIDAD				CAJA				PALLET			
			Dimensiones		Dimensiones		Peso		Dimensiones		Peso	
	Caja	Pallet	20' ctr.	40' HC ctr.	ancho X profundidad X alto	ancho X profundidad X alto	lbs	Kg	ancho X profundidad X alto	ancho X profundidad X alto	lbs	Kg
MWI 4413	6	108	900	2,160	43.3x14.8x14.8	110x37.7x37.5	97	44.0	44.1x45.3x94.5	112x115x240	1,764	800
MWI 4408	6	108	900	2,376	43.3x12.8x14.8	110x32.5x37.5	82	37.0	44.1x39.4x94.5	112x100x240	1,499	680
MWI 4113	6	108	900	2,160	43.3x14.8x14.8	110x37.7x37.5	90	41.0	44.1x45.3x94.5	112x115x240	1,653	750
MWI 4108	6	108	900	2,376	43.3x12.8x14.8	110x32.5x37.5	77	35.0	44.1x39.4x94.5	112x100x240	1,411	640
MWI 3413	6	108	900	2,160	43.3x14.8x14.8	110x37.7x37.5	79	36.0	44.1x45.3x94.5	112x115x240	1,455	660
MWI 3408	6	108	900	2,376	43.3x12.8x14.8	110x32.5x37.5	68	31.0	44.1x39.4x94.5	112x100x240	1,257	570

Para encontrar su oficina de Munters más cercana visite www.munters.com

Munters se reserva el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones, cantidades, etc., por razones de producción u otros motivos, después de la publicación. © Munters AB, 2021