



Ürün sayfası

Munters ComDry NX M170L

Kurutucu nem alıcı

Özellikler

- Benzersiz mekanik tasarım
- Döküm alüminyum ve plastik yapı
- Kompakt ve hafif
- Modbus ile gelişmiş kontrolör
- Nem ve sıcaklık sensörü
- kWh ve diğer saat sayaçları
- Enerji verimli
- Munters AirC Kablosuz uzaktan kumanda ve sensörler için seçenekler
- Yeni ve geliştirilmiş kol, gerçek istiflenebilirlik sağlar

Munters, sadece hafif ve kurulumu kolay değil, aynı zamanda çoğu rakibinden %20 daha fazla enerji tasarruflu olan üstün kurutma kapasitesine sahip son derece güvenilir ve taşınabilir bir nem alıcı olan yepyeni Munters ComDry NX'i gururla sunar.

Kullanışlı tak-çalıştır, grafik ekranlı son teknoloji kontrol sistemi, daha güçlü tahrik motoru, geliştirilmiş pompa, AirC Kablosuz bağlantı, servis uyarıları, kWh ölçer ve daha fazlasını içeren bu sınıfının en iyi taşınabilir tak-çalıştır nem alıcı, çok çeşitli uygulamalarda mükemmel ortam yaratır.

Munters ComDry NX serisi, özellikle su ve yangın hasarı restorasyon işlemlerinin yanı sıra arşivler, su işleri ve inşaat endüstrisi için uygundur. ComDry NX üniteleri ayrıca depolarda, kilerlerde, arşivlerde ve diğer sınırlı alanlarda bağıl nemi azaltmak için de kullanılabilir.

ComDry NX M170L, kapalı odalarda, ısıtılmayan bodrumlarda veya ıslak havanın bina dışına çıkarılmasının

imkansız olduğu yerlerde mobil ve sabit kurulumlar için tasarlanmıştır. Hava soğutmalı kondenser, ıslak reaktivasyon havasını çiylenme noktasının altında ortam havasıyla soğutur. Havanın çekilmesiyle oluşan su damlaları damla tepsisinde toplanır ve boşaltılır. İşletimsel uzaktan kontrol ve/veya sinyallerin işletimi kolaylaştırması Munters ComDry M170L'yi statik koruma uygulamaları için mükemmel bir seçim haline getirir.

Munters ComDry NX serisi, Base ve Pro olmak üzere iki yapılandırmada mevcuttur. Temel model için sistem entegrasyonu kablolu sinyaller veya Modbus TCP iletişim protokolü kullanılarak mümkündür. Pro modeli, AirC Kablosuz sensörler ve uzaktan kumanda ile ek işlevselliğe sahiptir.

Munters nem alıcılarının tümü Munters tarafından özel olarak geliştirilen, yüksek nem emiş kapasitesi sunan rotor teknolojisine dayalıdır. Rotorun esnek tasarımı ve iyi performansı, kullanım alanında neredeyse hiçbir kısıtlamanın olmadığı anlamına gelir.

Munters ComDry NX M170L

Kurutucu nem alıcı

Boyutlar

A: Genişlik	445 mm
B: Derinlik	270 mm
C: Yükseklik	571 mm
Kuru hava dışarı	100 mm
Ağırlık	15,7 kg
Boşaltma hortumu	d=6mm

- 1 Proses havası içeri
- 2 Kuru hava dışarı
- 3 Soğutucu hava
- 4 Boşaltma çıkışı




Diagram ölçümleri yalnızca referans içindir. Ölçekli ve ölçülü resimler Munters'ten edinilebilir.

Model	Model No	Kablolu/Modbus TCP	AirC Kablosuz*	Kondenser	Pompa kondenser
M170L					
Taban	170-108239-003	●			●
Pro	170-108239-001	●	●		●

*AirC Wireless, üniteye kablosuz olarak bağlanabilen bir cihaz grubudur.

Teknik özellikler

Kuru hava		
Kapasite (20°C, %60 RH)	(kg/s)	0,52
Hava üfleme	(m³/saat)	185
40Pa'da nominal hava akışı	(m³/saat)	150
Maksimum statik basınç	(Pa)	225
Yoğuşma Pompası		
Maks. yatay pompa mesafesi	(m)	12
Maks. dikey pompa mesafesi	(m)	3
Toplam güç, voltaj ve akım		
Toplam güç	(kW)	1,01

Isıtıcı gücü	(kW)	0,84
230V 1-50/60Hz	(A)	4,4
Çeşitli veriler		
Çalışma sıcaklığı	(°C)	0/+30
IEC koruma sınıfı (ünite)	-	IP44
IEC koruma sınıfı, kontrol paneli	-	IP54
Filtre sınıfı	-	Kaba %50/G3
Maks. gürültü düzeyi	dB(A)	58

Standart özellikler - Base ve Pro

- Sağlam alüminyum / plastik yüzey
- Modülasyon ısıtıcısı
- Hava soğutmalı kondenser
- 3,2 m yoğuşma pompası boşaltma hortumu
- Nem kontrolü
- Multifonksiyon kontrol görüntüleme RH (%), X (g/kg) veya Dp (°C)
- Yeniden ayarlanabilir kW ve saat sayacı
- Harici sensör için soket
- Alet gerektirmeyen filtre değişimi
- Modbus TCP - iletişim
- Harici sinyal - iletişim
 - Uzaktan kontrol açık/kapalı
 - İşletim
 - Alarm


Aksesuar - Taban

- Kanallı hava girişi
- Duvar braketi
- Harici, kablolu RHT sensörü

Aksesuarlar - Sadece Pro

- Kanallı hava girişi
- Duvar braketi
- Harici, kablolu RHT sensörü
- Kablosuz kontrol paneli
- AirC Sense kablosuz sensörler

Dehumidification capacity



Bu, şartlara bağlı olarak boşaltılan gerçek su hacmine eş olmayabilir.

Size en yakın Munters ofisini www.munters.com adresinde bulabilirsiniz.

Munters, yayımlanmasından sonra üretim veya diğer nedenlerle özellikler, miktarlar vb. üzerinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. © Munters AB, 2024