



Seria MC150 Osuszacz

Właściwości

- Kompaktowa konstrukcja
- Wersja analogowa = plug & play
- Wersja cyfrowa = wiele opcji sterowania
- Wysoka sprawność
- Kanałowe wloty/wyloty powietrza
- Łatwa wymiana filtra bez użycia narzędzi
- Tryb ciągłej pracy wentylatora
- Niski poziom hałasu
- Szeroka gama akcesoriów
- Klasa 4 odporności na korozję
- Wersja cyfrowa posiada wbudowany czujnik RH/T z zaawansowanym modułem sterowania

Seria MC150

Urządzenia serii MC to osuszacze sorpcyjne charakteryzujące się wysoką wydajnością suszenia, niezawodnością i elastycznością. Obudowa pokryta powłoką proszkową Aluzinc jest odporna na korozję (klasa 4) i doskonale sprawdza się w wielu zastosowaniach.

Łatwa w montażu wersja analogowa, którą można wyposażać w zewnętrzny higrostat do kontroli wilgotności i zarządzania oszczędzaniem energii, przeznaczona jest do pracy w magazynach i różnorodnych pomieszczeniach do przechowywania. Do użytku w bardziej złożonych procesach produkcji żywności czy farmaceutyków bądź w innych branżach polecamy wersję cyfrową posiadającą wiele funkcji i opcji sterowania.

Nasza niezawodna technologia rotora Munters została opracowana w oparciu o nasze doświadczenia zbrane w ciągu 60 lat współpracy z klientami.




* Dostępny w wersji analogowej i cyfrowej

Seria MC150 Dane techniczne


Y = Osuszacz 3-otworowy; X = Osuszacz 4-otworowy;
A = Analogowy; D = Cyfrowy

Modele MC150		MC150YA MC150YD	MC150XA MC150XD
Powietrze procesowe			
Maksymalny przepływ powietrza	m ³ /h	235	260
Nominalny przepływ powietrza	m ³ /h	150	150
Dostępne ciśnienie statyczne	Pa	150	200
Wlot/wylot kanałowy	mm	100/100	100/100
Powietrze regeneracyjne			
Nominalny przepływ powietrza	m ³ /h	50	50
Dostępne ciśnienie statyczne	Pa	100	150
Wlot/wylot kanałowy	mm	80	80/80
Moc całkowita, napięcie i natężenie			
Moc całkowita	kW	1.08	1.36
Wydajność osuszania przy 20°C, 60%	kg/h	0.51	0.70
Temperatura pracy	°C	-20 - +40	-20 - +40
Napięcie	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Natężenie	A	4,7	5,9
Poziom hałasu	db(A)	57	58
Pozostałe dane			
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie)		33	33
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek.)		54	54
Klasa filtra		G3	G3
Wymiary			
LxWxH	mm	531x300x384	531x300x507
Masa	kg	18,4	25,2
		18,7	25,6

MC150XA/XD



MC150YA/YD



Akcesoria:

- Uchwyt ścienny

Nr artykułu :

170-027708-001

Urządzenia analogowe (A):


- MC-Higrostat RH 15 170-028562-001
- Skrzynka przyłączowa 170-027702-001
- Home Vision 170-027703-001

Urządzenia cyfrowe (D):


- Zewnętrzny czujnik wilgotności/temperatury 170-027706-001
- Zestawa rozbudowy HMI 170-027707-001
- Kabel sygnałowy 0,5 m 170-029048-001
- Kabel sygnałowy 5 m 170-029049-001
- MC-Higrostat RH 15 170-028562-002

Wydajność & Efektywność

MC150YA/YD _____ MC150XA/XD _____



MC150YA/YD _____ MC150XA/XD _____



Urządzenie cyfrowe posiada wbudowany czujnik RH/T pozwalający na sterowanie od RH, g/kg i punktu rosy.

Australia Phone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at Belgium Phone +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br Canada Phone +1 905 564 6466, dhinfo@munters.com China Phone +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn Czech Republic Phone +420 775 569 657, info@munters-odvlhcovani.cz Denmark Phone +45 4495 3355, info@munters.dk Finland Phone +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi France Phone +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Germany Phone +49 4087 96900, mgd@munters.de India Phone +91 20 668 18 900, info@munters.in Italy Phone +39 0183 52 11, marketing@munters.it Japan Phone +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Korea +82 2761 8701, munters@munters.co.kr Mexico Phone +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx Netherlands Phone +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Poland Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Phone +65 6744 6828, info@munters.com.sg South Africa Phone +27 11 997 2000, info@munters.co.za Spain Phone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Sweden Phone +46 8 626 63 00, avfukning@munters.se Switzerland Phone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkey Phone +90 262 751 3750, info@muntersform.com UAE +971 4 8809295, middle.east@munters.com United Kingdom Phone +44 1480 432 243, dryair@munters.co.uk USA Phone +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Phone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com

