



MC150 Series Nem alma cihazı

Özellikler

- Kompakt tasarım
- Analog sürüm = tak - çalıştır
- Dijital sürüm = çoklu kontrol seçeneği
- Yüksek verimlilik
- Kanallı hava giriş ve çıkışları
- Alet gerektirmeyen kolay filtre değişimi
- Sürekli fan modu
- Düşük gürültü düzeyi
- Çeşitli aksesuarlar
- Aşınma Sınıfı 4
- RHT sensörünün dijital versiyonu gelişmiş kontrol modlarıyla birlikte yapılandırılmıştır

MC150 Series

MC serisi yüksek kurutma kapasiteli, güvenilir ve esnek nem alıcı yelpazesi sunar. Aluzinc kaplı sert dış yüzeyi, sadece aşınmayı (sınıf 4) önlemekle kalmaz, aynı zamanda geniş bir kullanım alanı sunar.

Analog sürümün kurulumu kolaydır, üstelik nem kontrolü ve enerji tasarrufu için, çoğunlukla depolama ve muhafaza uygulamalarına yönelik olarak, harici bir nem ölçer ile donatılabilme özelliğine sahiptir.

Dijital sürüm ise gıda ve ilaç sektöründe veya diğer sanayilerde daha karmaşık uygulamalara yönelik olarak kontrol seçeneklere ve işlevlere sahiptir.

Munters rotor teknolojisi, 60 yıldan uzun süredir müşteri odaklı küresel deneyimin ve güvenilirliğin diğer adıdır.




*Analog veya dijital sürümde mevcuttur

MC150 Teknik özellikler


Y = 3 delikli nem alıcı; X = 4 delikli nem alıcı; A = Analog; D = Dijital

MC150		MC150YA MC150YD	MC150XA MC150XD
Proses havası			
Maksimum hava debisi	m ³ /h	235	260
Nominal Hava debisi	m ³ /h	150	150
Mevcut statik basınç	Pa	150	200
Kanal girişi/çıkışı	mm	100/100	100/100
Reaktivasyon havası			
Nominal Hava debisi	m ³ /h	50	50
Mevcut statik basınç	Pa	100	150
Kanal girişi/çıkışı	mm	80	80/80
Toplam güç, voltaj&akım			
Toplam güç	kW	1.08	1.36
Nem alma 20 °C, %60	kg/h	0.51	0.70
Çalışma sıcaklığı	°C	-20 - +40	-20 - +40
Voltaj	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Akım	A	4,7	5,9
Ses düzeyi	db(A)	57	58
Diğer Veriler			
IEC koruma sınıfı (ünite)		33	33
IEC koruma sınıfı (elektrik paneli)		54	54
filtre sınıfı		G3	G3
Boyutlar			
UxGxY	mm	531x300x384	531x300x507
Ağırlık	kg	18,4	25,2
		18,7	25,6

MC150XA/XD



MC150YA/YD



Aksesuarlar:

- Duvar bağlantı elemanı

Ürün No:

170-027708-001

Analog makineler (A):

- MC-Nemölçer RH 15 170-028562-001
- Dağıtım Hücresi 170-027702-001
- Ev Görüşü 170-027703-001



Dijital makineler (D):

- Harici RH/T Sensörü 170-027706-001
- HMI Genişletme kiti 170-027705-001
- Sinyal Kablosu, 0,5 m 170-029048-001
- Sinyal Kablosu, 5 m 170-029049-001
- HMI Genişletme kiti 170-029049-001
- MC-Nemölçer RH 15 170-029049-001
- 170-028562-002

Kapasite & Performans

MC150YA/YD _____ MC150XA/XD _____

MC150YA/YD _____ MC150XA/XD _____



RHT yapılandırması olan dijital cihazlar, RH, g/kg ve çığ noktası parametreleri ile kontrol edilebilir.

Australia Phone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at Belgium Phone +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br Canada Phone +1 905 564 6466, dhinfo@munters.com China Phone +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn Czech Republic Phone +420 775 569 657, info@munters-odvlhcovani.cz Denmark Phone +45 4495 3355, info@munters.dk Finland Phone +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi France Phone +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Germany Phone +49 4087 96900, mgd@munters.de India Phone +91 20 668 18 900, info@munters.in Italy Phone +39 0183 52 11, marketing@munters.it Japan Phone +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Korea +82 2761 8701, munters@munters.co.kr Mexico Phone +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx Netherlands Phone +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Poland Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Phone +65 6744 6828, info@munters.com.sg South Africa Phone +27 11 997 2000, info@munters.co.za Spain Phone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Sweden Phone +46 8 626 63 00, avfuktning@munters.se Switzerland Phone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkey Phone +90 262 751 3750, info@muntersform.com UAE +971 4 8809295, middle.east@munters.com United Kingdom Phone +44 1480 432 243, dryair@munters.co.uk USA Phone +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Phone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com

