

Produktbeskrivelse

MTC: Munters Topfikseret gardin

- Gardinet beskytter mod vind og vejr
- Variabel åbningsgrad
- Gardinet åbner nedefra og op
- Fremstillet i en slidstærk, UV bestandig PVC coating ovenpå en polyestervævet kerne
- Antistatisk materiale der afviser halm, støv og sand
- "Click & Go" vindrør muliggør adgang med køretøj ved rengøring
- Optimal lysgennemtrængning



MTC: Munters Topfikseret gardin

Munters Topfikseret gardin anvendes typisk på staldbygninger, hvor der er begrænset behov for regulering af åbningsarealet da gardinet reguleres manuelt (elektrisk). Ved at rulle nedefra og op, lettes adgangen til stalden ved f.eks. rengøring eller for adgang til udeareal.

Det enkle design, hvor kun "bund rullen" er den bevægelige del og selve toppen af gardinet er fikseret til husets konstruktion, gør installation, tilslutning, service og anvendelse af gardinet meget enkel og lige til.

Munters A/S,

Nordvestvej, 3 - 9600 Aars, Denmark / Tlf. +45 986 233 11 / Fax +45 986 213 54 / www.munters.dk/agro



Produktbeskrivelse

Munters Topfikseret gardin er, som de fleste af Munters gardin varianter, fremstillet i en slidstærk og UV bestandig PVC coating ovenpå en polyester vævet kerne. Farven er lysegrå (valgt med henblik på optimal lysgennemtrængning). Gardinet er antistatisk så det afviser halm, støv og sand.

Gardinets bund ruller omkring et ekstruderet aluminiumsprofil.

Som sikring mod vindens påvirkning, monteres vindrør for hver anden meter i staldens længde (vejledende – afstanden af vindrør varierer med åbningshøjden). Vindrør er fremstillet af galvaniseret jern med et plastik yderrør (for at minimere slitage). Vindrør monteres både på udvendig og indvendig side af gardinet og fungerer derfor også som fiksering af gardinet.

Såfremt der er behov for en bredere adgang til staldafsnittene (bredere end den anbefalede 2 m afstand mellem vindrørene), kan MTC gardinet leveres med aftagelige vindrør – den såkaldte "click-and-go" løsning, hvor vindrørene nemt "klikkes" ud fra deres normale placering mellem spærbenene på stalden, og således give bredere adgang.

Tekniske data

Max højde	3 meter
Max længde	100 meter (maksimalt 300 m ² i en sektion)
Strøm	3 faset 400V
Funktion	Rulning nedefra og op
Tilbehør	Aftagelige vindrør



Australien Munters Pty Limited, Tlf. +61 2 8843 1594, **Brasilien** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tlf. +55 41 3317 5050, **Canada** Munters Corporation Mason, Tlf. +1 517 676 7070, **kina** Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Tlf. +86 10 80 418 000, **Denmark** Munters A/S, Tlf. +45 9862 3311, **India** Munters India, Tlf. +91 20 3052 2520, **Indonesien** Munters, Tlf. +62 818 739 235, **Italien** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Tlf. +39 0183 52 11, **Japan** Munters K.K., Tlf. +81 3 5970 0021, **Korea** Munters Korea Co. Ltd., Tlf. +82 2 761 8701, **Mexico** Munters Mexico, Tlf. +52 818 262 54 00, **Singapore** Munters Pte Ltd., Tlf. +65 744 6828, **Sydafrika & landene syd for Sahara** Munters (Pty) Ltd., Tlf. +27 11 997 2000, **Spanien** Munters Spain S.A., Tlf. +34 91 640 09 02, **Sverige** Munters AB, Tlf. +46 8 626 63 00, **Thailand** Munters Co. Ltd., Tlf. +66 2 642 2670, **Tyrkiet** Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Tlf. +90 262 751 3750, **USA** Munters Corporation Mason, Tlf. +1 517 676 7070, **Vietnam** Munters Vietnam, Tlf. +84 8 3825 6838, **Eksport & øvrige lande** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Tlf. +39 0183 52 11

Munters forbeholder sig retten til at foretage ændringer i specifikationer, mængder osv. af produktionsmæssige eller andre årsager efter tryk.

© Munters, 2015

Din forhandler