



Produktbeskrivelse Tempman

- Betjeningsvenlig og enkel styring
- Regulerer briseventilatorens kapacitet afhængig af temperaturen i stalden
- Sikrer at luftcirkulationen er stor nok på varme dage og at lufthastigheden ikke giver problemer i stalden på kolde dage
- Styring af op til 8 stk briseventilatorer (parallelt)
- Sikre dyrenes komfort

Tempman

Temp-man er en styring udviklet til brug med Briseventilatoren, som bruges til luftcirkulation i stalde med naturlig ventilation. Styringen anvendes i stalde, hvor man ønsker Briseventilatoren styret automatisk ud fra temperaturen i stalden.

Med denne styring kan brugeren regulere Briseventilatorens store kapacitet og dermed sikre sig, at luftcirkulationen på varme dage er stor nok og ligeledes at lufthastigheden på kolde dage ikke giver problemer i stalden



Tempman

Produktbeskrivelse

I Temp-man er der mulighed for at indstille ved hvilken temperatur Briseventilatoren skal starte Brise ventilatoren. Den kan derudover indstilles til, hvor hurtigt den skal reagere i forhold til temperaturstigningen, samt minimum - og maximum omdrejninger på Briseventilatoren.

Tidligere har Briseventilatoren været manuelt reguleret, hvor denne nye styring gør den automatisk reguleret og udvider antallet af dage hvor staldens klima forbedres ved brug af Briseventilatoren.

- EMC TESTET
- CE GODKENDT

Tekniske data

Forsyning	230 V
Temperaturføler	1
Udgange	2 stk 0-10V
Relæ udgang	1 stk
Max/min output	Justerbar
XP-bånd	Justerbar
Justerbar temp.setpunkt	5-45°C
Tæthedsgrad	IP54
Mål	130x80x60 mm



Australien Munters Pty Limited, Tlf. +61 2 8843 1594, **Brasilien** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tlf. +55 41 3317 5050, **Canada** Munters Corporation Mason, Tlf. +1 517 676 7070, **kina** Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Tlf. +86 10 80 418 000, **Denmark** Munters A/S, Tlf. +45 9862 3311, **India** Munters India, Tlf. +91 20 3052 2520, **Indonesien** Munters, Tlf. +62 818 739 235, **Italien** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Tlf. +39 0183 52 11, **Japan** Munters K.K., Tlf. +81 3 5970 0021, **Korea** Munters Korea Co. Ltd., Tlf. +82 2 761 8701, **Mexico** Munters Mexico, Tlf. +52 818 262 54 00, **Singapore** Munters Pte Ltd., Tlf. +65 744 6828, **Sydafrika & landene syd for Sahara** Munters (Pty) Ltd., Tlf. +27 11 997 2000, **Spanien** Munters Spain S.A., Tlf. +34 91 640 09 02, **Sverige** Munters AB, Tlf. +46 8 626 63 00, **Thailand** Munters Co. Ltd., Tlf. +66 2 642 2670, **Tyrkiet** Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Tlf. +90 262 751 3750, **USA** Munters Corporation Mason, Tlf. +1 517 676 7070, **Vietnam** Munters Vietnam, Tlf. +84 8 3825 6838, **Eksport & øvrige lande** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Tlf. +39 0183 52 11

Din forhandler