

## VU-ilmanvaihtoyksikkö

- Erityisen tasainen toiminta ja tehokas ristivirtauspuhallin jakavat kostutetun ilman huoneeseen optimaalisesti ja tasaisesti
- Erityisesti kehitetty höyryn lähtösuutin kondenssivedettömän höyryn lähtöön
- Nopeasti ja helposti asennettava käyttövalmis yksikkö
- Vähäeleinen ja moderni muotoilu takaa huomaamattoman sulautumisen huoneeseen



## Tekniset tiedot

Ilmanvaihtoyksikkö	VU10	VU30
Suurin höyryn tuotto [kg/h]	10	30
Levitysleveys suurimmalla höyryn tuotolla [m]	3	5
Äänitaso (1 metrin etäisyydellä, pelkkä puhallin) [dB(A)]	49	51
Höyryn tulo	DN40	
Kondenssiveden poisto	-	DN12
Käyttöjännite	220-240 V / 1 / N	
Nimellisteho [W]	26	50
Mitat L x K x S [mm]	270 x 130 x 260	490 x 170 x 330
Paino (kg)	4,3	9,0



VU-ilmanvaihtoyksikkö

Löydät lähimmän Muntersin toimipisteen osoitteesta [www.munters.com](http://www.munters.com)

Munters pidättää oikeuden tehdä julkaisun jälkeen muutoksia teknisiin määritelmiin, määriin jne. tuotannollisista tai muista syistä johtuen. © Munters AB, 2020

 **Munters**