

Produktblad

# Munters VU ventilationsenhed



## Funktioner

- Yderst smidig drift og en kraftfuld krydsveksler til optimal og ensartet distribution af befugtet luft i rummet
- Specielt udviklet dampudgangsdyse for kondensfri dampudgang
- Hurtig og nem installation af den tilslutningsklare enhed
- Det diskrete og moderne design integrerer perfekt i rummet

## Tekniske specifikationer

Ventilationsenhed	VU10	VU30
Maks. dampydelse [kg/t]	10	30
Spred bredde ved maks. dampydelse [m]	3	5
Lydniveau (1 m afstand, kun ventilator) [dB(A)]	49	51
Dampindgang	DN40	
Kondensvandudgang	-	DN12
Driftsspænding	220-240V / 1 / N	
Mål B x H x D [mm]	270 x 130 x 260	490 x 170 x 330
Vægt [kg]	4,3	9,0

Find dit nærmeste Munters-kontor på [www.munters.com](http://www.munters.com)