



Produktbeskrivelse  
MDC: Duplex gardin

- Gardinet beskytter mod vind og vejr
- Variabel åbningsgrad
- Gardinet åbner nedefra og op – eller oppefra og ned
- Fremstillet i en slidstærk, UV bestandig PVC coating ovenpå en polyestervævet kerne
- Gardinet er antistatisk så det afviser halm, støv og sand
- "Click & Go" vindrør muliggør adgang med køretøj(er) direkte ind i stalden
- Optimal lysgennemtrængning

## MDC: Duplex gardin

Munters Duplex gardin anvendes typisk på staldbygninger, hvor der er behov for adgang med køretøj(er) udefra og direkte ind i staldafsnittet i forbindelse med rengøring eller lignende.

Duplex gardinet kombinerer derfor den traditionelle ventilationsfunktion og nem adgang til stalden med køretøjer.

Duplex åbner nedefra og op – eller oppefra og ned, afhængig af dit behov. Gardinet kan leveres med aftagelige vindrør, hvis der er behov for en endnu bredere adgang til et staldafsnit.



MDC: Duplex

Munters A/S,

Nordvestvej, 3 - 9600 Aars, Denmark / Tlf.: +45 986 233 11 / Fax +45 986 213 54 / [www.munters.dk/agro](http://www.munters.dk/agro)

## Produktbeskrivelse


Duplex gardin er fremstillet i en slidstærk og UV bestandig PVC coating ovenpå en polyestervævet kerne. Farven er lysegrå (valgt med henblik på optimal lysgennemtrængning). Gardinet er antistatisk så det afviser halm, støv og sand. Gardinet ruller omkring et ekstruderet aluminiumsprofil.

Som sikring mod vindens påvirkning, monteres specielle vindrør for hver anden meter i staldens længde (vejledende – afstanden af vindrør varierer med åbningshøjden). Vindrør er fremstillet af galvaniseret jern med et plastik yderrør (for at minimere slitage). Vindrør monteres både på udvendig og indvendig side af gardinet og fungerer derfor også som fiksering af gardinet.

Såfremt der er behov for en bredere adgang til staldafsnittene (bredere end den anbefalede 2 m afstand mellem vindrørene), kan Duplex leveres med aftagelige vindrør – den såkaldte "click-and-go" løsning, hvor vindrørene nemt "klikkes" ud fra deres normale placering mellem spærbenene på stalden, og således give bredere adgang.

### Tekniske data

Max højde	4 meter
Max længde	100 meter (max 300 m <sup>2</sup> per sektion)
Strøm	3 faset 400V
Funktion	Rulning oppefra og ned /nedefra og op
Tilbehør	Aftagelige vindrør



**Australien** Munters Pty Limited, Tlf. +61 2 8843 1594, **Brasilien** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tlf. +55 41 3317 5050, **Canada** Munters Corporation Mason, Tlf. +1 517 676 7070, **kina** Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Tlf. +86 10 80 418 000, **Denmark** Munters A/S, Tlf. +45 9862 3311, **India** Munters India, Tlf. +91 20 3052 2520, **Indonesien** Munters, Tlf. +62 818 739 235, **Italien** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Tlf. +39 0183 52 11, **Japan** Munters K.K., Tlf. +81 3 5970 0021, **Korea** Munters Korea Co. Ltd., Tlf. +82 2 761 8701, **Mexico** Munters Mexico, Tlf. +52 818 262 54 00, **Singapore** Munters Pte Ltd., Tlf. +65 744 6828, **Sydafrika & landene syd for Sahara** Munters (Pty) Ltd., Tlf. +27 11 997 2000, **Spanien** Munters Spain S.A., Tlf. +34 91 640 09 02, **Sverige** Munters AB, Tlf. +46 8 626 63 00, **Thailand** Munters Co. Ltd., Tlf. +66 2 642 2670, **Tyrkiet** Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Tlf. +90 262 751 3750, **USA** Munters Corporation Mason, Tlf. +1 517 676 7070, **Vietnam** Munters Vietnam, Tlf. +84 8 3825 6838, **Eksport & øvrige lande** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Tlf. +39 0183 52 11

Munters forbeholder sig retten til at foretage ændringer i specifikationer, mængder osv. af produktionsmæssige eller andre årsager efter tryk.

© Munters, 2015

Din forhandler