



Produktbeskrivelse
MRC: Munters Rullegardin

- Beskytter mod vind og vejr
- Variabel åbningsgrad
- Fremstillet i en slidstærk, UV bestandig PVC coating ovenpå en polyestervævet kerne
- Gardinet er antifstatisk så det afviser halm, støv og sand
- Optimal lysgennemtrængning
- Reguleres semiautomatisk eller fuldautomatisk
- Gardinet åbner oppefra og ned

MRC: Munters Rullegardin

Munters Rullegardin er udviklet til brug i kvæg, svine – og fjerkræstalde. Gardinet kombinerer ventilationsbehov i stalden med nem vedligeholdelse og god økonomi. Gardinet kan erstatte hele, eller dele af, ydervæggen på staldbygningen.

Gardinet udmærker sig ved at blive rullet op om den nederste rulle, således at det i princippet kan rulles helt ned og give fuldt udsyn, eller gardinet kan lukkes helt eller rulles ned til en hvilken som helst ønskelig åbning, mellem fuldt åben eller helt lukket.

Munters A/S,

Nordvestvej, 3 - 9600 Aars, Denmark / Tlf. +45 986 233 11 / Fax +45 986 213 54 /
www.munters.dk/agro



Produktbeskrivelse

Munters Rullegardin er fremstillet i en slidstærk og UV bestandig PVC coating ovenpå en polyestervævet kerne. Farven er lysegrå (valgt med henblik på optimal lysgennemtrængning). Gardinet er antistatisk så det afviser halm, støv og sand. Gardinet ruller omkring et ekstruderet aluminiumsprofil.


Som sikring mod vindens påvirkning, monteres specielle vindrør for hver anden meter i staldens længde (vejledende – afstanden af vindrør varierer med åbningshøjden). Vindrør er fremstillet af galvaniseret jern med et plastik yderrør (for at minimere slitage). Vindrør monteres både på udvendig og indvendig side af gardinet og fungerer derfor også som fiksering af gardinet.

For at minimere træk er der i begge ender af gardinet monteret en vindskærm.

Gardinet er udstyret med seletræk, som kan betjenes vertikalt ved hjælp af en spilmotor. Der kan vælges en semiautomatisk løsning, hvor man selv vælger hvornår gardinet skal køres op eller i, eller en fuldautomatisk løsning, hvor gardinet reguleres af Munters NaturalCenter/Master klimastyring kombineret med en vejstation.

Tekniske data

Max højde	4 meter
Max	100 m (max 300 m ² per sektion)
Strøm	3 faset 400V
Funktion	Rulning oppefra og ned
Tilbehør	Automatisk regulering



Australien Munters Pty Limited, Tlf. +61 2 8843 1594, **Brasilien** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tlf. +55 41 3317 5050, **Canada** Munters Corporation Mason, Tlf. +1 517 676 7070, **Kina** Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Tlf. +86 10 80 418 000, **Denmark** Munters A/S, Tlf. +45 9862 3311, **India** Munters India, Tlf. +91 20 3052 2520, **Indonesien** Munters, Tlf. +62 818 739 235, **Italien** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Tlf. +39 0183 52 11, **Japan** Munters K.K., Tlf. +81 3 5970 0021, **Korea** Munters Korea Co. Ltd., Tlf. +82 2 761 8701, **Mexico** Munters Mexico, Tlf. +52 818 262 54 00, **Singapore** Munters Pte Ltd., Tlf. +65 744 6828, **Sydafrika & landene syd for Sahara** Munters (Pty) Ltd., Tlf. +27 11 997 2000, **Spanien** Munters Spain S.A., Tlf. +34 91 640 09 02, **Sverige** Munters AB, Tlf. +46 8 626 63 00, **Thailand** Munters Co. Ltd., Tlf. +66 2 642 2670, **Tyrkiet** Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Tlf. +90 262 751 3750, **USA** Munters Corporation Mason, Tlf. +1 517 676 7070, **Vietnam** Munters Vietnam, Tlf. +84 8 3825 6838, **Eksport & øvrige lande** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Tlf. +39 0183 52 11

Munters forbeholder sig retten til at foretage ændringer i specifikationer, mængder osv. af produktionsmæssige eller andre årsager efter tryk.

© Munters, 2015

Din forhandler