


FI isoleringsplader til ventilatorer



Opvarmning af en bygnings indre kan være meget dyr, især hvis en stor del af varmen går tabt gennem områder med dårlig isolering. Skønt ventilatorens spjæld er en effektiv barriere for luftstrømmen når ventilatoren ikke kører, er det ikke en effektiv barriere mod varmemstrøm eller varmetab. Langt de fleste udsugningsventilatorer anvendes ikke i de kolde vinterperioder hvor store varmetab opstår fordi varmen slipper ud gennem stillestående udsugningsventilatorer. For at forhindre disse kostbare varmetab kan ventilatorerne udstyres med Euroemme® FI isoleringsplader til ventilatorer. På den måde kan den genererede varme holdes hvor den hører til: inde i bygningen.

Design


Euroemme FI isoleringsplader til ventilatorer består af en isolerende 25 mm polystyrenplade, beskyttet af en hul kerneplade af uv-stabiliseret plastik, og er omkranset af en metalramme af epoxycoatet og galvaniseret stål. Fire snaplåse sikrer tæt slutning, selv i tilfælde af udvendigt vindtryk. Montering og demontering af pladerne klares på nogle sekunder når de først er installeret. For at gøre montering og håndtering af pladerne nemmere er der monteret to uv-stabiliserede håndtag.



For at gøre Euroemmes program af udsugningsventilatorer komplet kan Euroemme FI isoleringsplader til ventilatorer monteres på enten indsugnings- eller udblæsningssiden af alle 50", 36", 30" og 24" ventilatorer, f.eks. EM50n, EM36, EM30 eller ED24, samt på indsugningssiden af EC50 og på udblæsningssiden af Compact 50i. Hvis der er monteret pyramideformet sikkerhedsgitter på ventilatorernes udblæsningsside, kan isoleringspladerne monteres på indsugningssiden hvis det er muligt. Hvis ikke, skal det pyramideformede gitter fjernes ved montering af isoleringspladerne.

UDSTYR


FI-plader

- Varmetab gennem ventilatorer om vinteren reduceres ned til en syvendedel
- Omkostningsbesparelse ved reduktion af opvarmningsomkostninger
- Hurtig og nem montering
- Passer præcist på alle Euroemme® udsugningsventilatorer
- Kan monteres på ventilatorernes indsugnings- eller udblæsningsside
- Montagessættet indeholder alt hvad der er nødvendigt for monteringen
- Kan monteres på udsugningsventilatorer af andre fabrikater med tilsvarende dimensioner





FI-isoleringsskiverne kan monteres på ventilatorens indsugnings- eller udblæsningside (afhængigt af ventilatormodel, se andetsteds i brochuren).



Snaphåb letter montering og demontering og får pladerne til at slutte tæt mod ventilatoren.

Tekniske specifikationer

	FI24	FI30	FI36	FI50
Vægt [kg]	2,0	2,5	3,0	4,0
U-værdi [W/m × °C]	0,95	0,95	0,95	0,95
Reduktionsfaktor for varmetab	7	7	7	7
Dimensioner [mm]				
A	752	962	1.092	1.382
B	752	962	1.092	1.382
C	35	35	35	35
D	25	25	25	25
E	139	176	201	251
G	474	610	690	880
H	136	171	198	248

Bestillingsinformation

FIX-X f.eks. FI24-8 pack

Kode for specifik størrelse.

24
30
36
50

Kode for pakketype.

4 pack
8 pack
12 pack

Pladerne sælges i pakker a 4, 8 eller 12 enheder. Hver pakke indeholder de nødvendige beslag og selvskærende skrue for monteringen. For at lette monteringen er der også indlagt en manual og en opmærkningsskabelon for skrueerne. Desuden er der propper til drænhuller. Alt dette er emballeret sikkert i beskyttende indpakning.

FI-plader udvikles og produceres af Munters Italy S.p.A.



Munters, HumiCool Division, Isafjordsgatan 1, P.O. Box 1150, SE-164 26 Kista, Sverige. Tlf. +46 8 626 63 00, Fax +46 8 754 56 66.

Munters Italy S.p.A., Strada Piani 2, IT-18027 Chiusavecchia, Italien. Tlf. +39 0183 52 11, Fax +39 0183 521 333.

www.munters.com

Australien Munters Pty Limited, Tlf. +61 2 6025 6422. **Brasilien** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tlf. +55 41 3317 5050, **Canada** Munters Incorporated, Tlf. +1 905 858 5894, **Denmark** Munters Turbovent, Tlf. +45 9862 3311, **Finland** Munters Oy, Tlf. +358 9 83 86 030, **Frankrig** Munters France S.A., Tlf. +33 1 34 11 57 50, **India** Munters India, Tlf. +91 20 3052 2520, **Indonesien** Munters, Tlf. +62 21 9105 4467, **Italien** Munters Italy S.p.A., **Chiusavecchia** Tlf. +39 0183-52 11, Munters Italy S.p.A., **Mondovi** Tlf. +39 0174 560 600, **Japan** Munters K.K., Tlf. +81 3 5970 0021, **Kina** Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd., Tlf. +86 10 80 481 121, **Korea** Munters Korea Co., Ltd, Tlf. +82 2 761 8701, **Mexico** Munters Mexico, Tlf. +52 818 262 54 00, **Ryssland** Munters Europe AB, Tlf. +7 812 448 5740, **Saudiarabien og Mellemøsten** Hawa Munters, Tlf. +966 1 241 8808, **Singapore** Munters Pte Ltd., Tlf. +65 744 6828, **Spanien** Munters Spain S.A., Tlf. +34 91 640 09 02, **Storbritannien** Munters Ltd., Tlf. +44 845 644 3980, **Sverige** Munters Europe AB, Tlf. +46 8 626 63 00, **Sydafrika & landene syd for Sahara** Munters (Pty) Ltd, Tlf. +27 11 997 2000, **Thailand** Munters Co. Ltd., Tlf. +66 2 645 2708 12, **Tyskland** Munters Euroform GmbH, Tlf. +49 241 89 00 0, **USA** Munters Corporation **Fort Myers** Tlf. +1 239 936 1555, Munters Corporation **Mason** Tlf. +1 888 335 0100, **Vietnam** Munters Vietnam, Tlf. +84 8 825 6838, **Eksport & øvrige lande** Munters Europe AB, Tlf. +46 8 626 63 00.

Din forhandler