


Quick Guide

ComDry-styresystem



Betjeningsvejledning

Gældende for anlæg fra og med
serienummer 20001

QDA-CDCS-A1808









© Munters Europe AB 2018


1 ComDry-styresystem Quick Guide

1.1 Navigation i menuerne

De tre knapper ,  og  på kontrolpanelet bruges til at navigere i menuerne.

Følg disse trin for at navigere i menuerne:

Trin	Handling	Resultat/illustration
1	Vælg en menu ved at trykke på  eller  indtil den valgte menu vises.	Indikatoren for den valgte menu lyser.
2	Åbn menuen ved at trykke på  .	Menuindikatoren begynder at blinke. 
3	Brug  eller  til at rulle gennem menuen.	
4	Forlad menuen ved hjælp af  og gå til [EXIT]. Tryk på  .	Menuindikatoren holder op med at blinke.

BEMÆRK! Alle menulister er cirkulære. Nederst i hver enkelt menu finder du [EXIT]. Den hurtigste metode til at navigere dertil er ved at trykke på  én gang efter at have åbnet en menu.

1.2 Adgangsniveauer






Følgende adgangsniveauer og handlinger er til rådighed i styresystemet:

Adgangsniveau	Tilgængelige handlinger	Kommentar
ACCESS	Se alle procesdata	
ACCESS *	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se alle procesdata ▪ Juster relevante parametre (indstil værdi for RL, nulstil h eller kWh osv.) 	
ACCESS **		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Niveau 2 er kun for udvalgte medarbejdere (kvalificerede medarbejdere eller Munters Service) ▪ Hvis du ved en fejl har nået dette niveau, bruger du koden 0000 for at vende tilbage til niveau 1.

1.3 Adgang til styresystemet

Styresystemets indstillinger og tællere er beskyttet mod uautoriseret ændring ved hjælp af to adgangsniveauer. Se også afsnit 1.2, *Adgangsniveauer*.



Følg disse trin for at få adgang til systemet:

Trin	Handling	Resultat/illustration
1	Du skal have "én stjerne"-adgang for at kunne ændre indstillingerne. Gå til funktionsmenuen Functions, se afsnit 1.1, <i>Navigation i menuerne</i> .	Menuindikatoren blinker. 
2	Rul op til [ACCESS] ved hjælp af  .	
3	Tryk og hold  indtil [ACCESS] skifter til [ACCESS *].	Systemet er nu låst op, og du kan foretage nye indstillinger eller nulstille tællerne.
4	Der findes et højere adgangsniveau med pinkodebeskyttelse; "to stjerner". Hvis der gøres forsøg på at gå til et højere adgangsniveau, mens maskinen er slukket, skifter visningen på displayet til [0 0 0]. Tryk på  fire gange, indtil [ACCESS*] vises igen.	

BEMÆRK! Systemet vender automatisk tilbage til låst tilstand efter fem minutters inaktivitet.

BEMÆRK! Systemet starter altid i låst tilstand efter at være blevet tændt, uanset hvilket adgangsniveau, det befandt sig i, før strømmen blev afbrudt.








Følg disse trin for at tvinge systemet i låst tilstand:

Trin	Handling	Resultat/illustration
1	Sørg for, at anlægget er slukket.	
2	Gå til funktionsmenuen "Functions".	
3	Naviger til [ACCESS*]. Se generelle instruktioner i afsnit 1.1, <i>Navigation i menuerne</i> .	
4	Start anlægget ved at trykke på tænd/sluk-knappen.	Den grønne lampe lyser.
5	Tryk og hold  indtil [ACCESS*] skifter til [ACCESS].	Systemet er nu låst, og du kan foretage nye indstillinger eller nulstille tællerne.


1.4 Ændring af systemindstillingerne

Du skal have "én stjerne"-adgang for at kunne ændre indstillingerne, se 1.3, *Adgang til styresystemet*.

Følg disse trin for at ændre systemindstillingerne:






Trin	Handling	Resultat/illustration
1	Naviger til den parameter, du vil ændre, ved hjælp af  eller  .	
2	Tryk på  .	Indstillingen begynder at blinke.
3	Skift værdi ved hjælp af  og  .	
4	Bekræft den nye indstilling med  .	Indstillingen holder op med at blinke.

BEMÆRK! Hvis den nye indstilling ikke bekræftes inden for 30 sekunder, skifter displayet tilbage til den gamle indstilling.

BEMÆRK! Skrivebeskyttede værdier kan ikke ændres. De begynder ikke at blinke, hvis du trykker på  uanset adgangsniveau.

1.5 Nulstilling af en alarm

Følg disse trin for at nulstille en alarm:

Trin	Handling	Resultat/illustration
1	Skriv alarmmeddelelsen ned, før du nulstiller alarmen. Oplysningerne kan være nyttige under fejlfindingen.	
2	Vent, indtil affugteren er stoppet. Tryk på  .	Visningen på displayet skifter til [Rst NO], og [NO] blinker. 
3	Skift [NO] til [YES] ved at trykke på enten  eller  Bekræft ved at trykke på  .	Når alarmen er blevet nulstillet, vender menu-systemet tilbage til startposition.

BEMÆRK! Hvis årsagen til en alarm ikke er afhjulpet, kan alarmen blive aktiveret igen efter nulstilling, også selvom affugteren er stoppet.