

Kondensaffugter Revolution LGR

Produktbeskrivelse

Denne helt nye teknologi (LGR), som er baseret på dobbelte køleflader, sikrer 33-50% højere affugtningskapacitet sammenlignet med andre kondensaffugtere med samme installerede effekt.

Teknologien muliggør at Revolution - modsat konventionelle kondensaffugtere - også har høj affugtningskapacitet selv ved lavere værdier for temperaturer og luftfugtighed.

Revolutions kabinet er udført i støjdæmpende slyng-støbt plast med livtidsgaranti, og det smarte design tillader at op til 3 affugtere kan stables ovenpå hinanden. Det sikrer hurtigere og effektiv pakning af varebilen samt pladsbesparelse ved opbevaring.

Den indbyggede pumpe med 6 m løftehøjde gør Revolution anvendelig også i dybe kælderrum uden adgang til afløb og med den indbyggede job- og total-timetæller samt energimåler er afregning let og præcis.

Helt usædvanligt for en kondensaffugter i denne prisklasse er Revolution udstyret med en indbygget controller med mange funktioner, bl.a. udlæsning direkte i ΔX (mængde fjernet vand i g/kg)

I tilfælde af en alarm vil en specifik fejlkode vises i displayet.

Anvendelsesområder:

Revolution er en helt usædvanlig, højeffektiv kondensaffugter, der kan anvendes til permante installationer men er specielt designet til alle former for saneringsopgaver. Det meget kompakte og lave design gør Revolution særdeles velegnet til affugtning i eksempelvis krybekældre og mindre rum som køkken og baderum. En 7,6 m lang netledning og 12,2 m drænslange sikrer fleksibel og hurtig opsætning af affugteren.

Tekniske specifikationer:

Model	Revolution Kondensaffugter
Bestillingsnr.	160045 (F413)
Spænding	230V
Strømstyrke	3,1 A
Nominal effekt	0,71 KW
Højde x bredde x dybde	44,7 x 31,8 x 54,6 cm
Vægt	29,5 kg
Netledningslængde	7,6 m
Affugtningskapacitet:, max	66 L/døgn
Affugtningskapaciete AHAM	38 L/døgn
Anvendelsesområde	1-38°C
Luftmængde (målt):	max. 305 m ³ /h
Konstruktion:	Slyngstøbt polyethylan m. livtidsgaranti

Produktinformation Revolution LGR

Egenskaber:

- Høj kapacitet ift. størrelsen
- Kompakt design/kan stables 3 ovenpå hinanden
- Indbygget controller med mange funktioner
- To fugt- og temperaturfølere
- Indbygget pumpe
- Timetæller (total og pr. job)
- Energimåler (kWh)
- Bløde plasthåndtag
- Kan også til anvendes til permante installationer





Pladsbesparende

Revolutions kompakte design kombineret med den høje kapacitet betyder, at man behøver meget mindre plads i bilen og på opstillingsstedet i forhold til konventionelle kondensaffugtere.

Revolutions kapacitet er den samme som - eller højere - end affugtere, der fysisk er 2-3 gange større.

Nem at håndtere

2 stk. Revolution passer lige på en sækkevogn og under opbevaring og transport er kabel og drænslange rullet op og ophængt i stropper på siden af kabinettet.

Filterskift foregår nemt og uden værktøj og den smudsafvisende og antimikrobiologisk beskyttede overflade er nem at rengøre.



Bestillingsnumre:

Revolution LGR, Kondensaffugter	160045
1 stk. filter for Revolution LGR	160046
Pakke m. 24 stk. filtre for Revolution LGR	160046-1
Alu-sækkevogn, sammenklappelig (mål: 488x765/1090mm)	160047
Overgangsstykke/lyddæmper Ø160mm	160045-2



Kun 6,5 cm dyb i sammenklappet tilstand

Australia Phone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-0, luftfeuchteung@munters.at Belgium Phone +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br Canada Phone +1 905 858 5894, dhinfo@munters.com China Phone +86 10 8041 8000, info@munters.com.cn Czech Republic Phone +420 544 211 434, info@munters-odvlhcovani.cz Denmark Phone +45 4495 3355, info@munters.dk Finland Phone +358 20 776 8230, laitemyyni@munters.fi France Phone +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Germany Phone +49 4087 96900, mgd@munters.de India Phone +91 20 668 18 900, info@munters.in Italy Phone +39 0183 52 11, marketing@munters.it Japan Phone +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Korea +82 2761 8701, munters@munters.co.kr Mexico Phone +52 722 270 40 49, munters@munters.com.mx Netherlands Phone +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Poland Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Phone +65 6744 6828, info@munters.com.sg South Africa Phone +27 11 997 2000, info@munters.co.za Spain Phone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Sweden Phone +46 8 626 63 00, avfuktning@munters.se Switzerland Phone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkey Phone +90 262 751 3750, info@muntersform.com UAE +971 4 8809295, middle.east@munters.com United Kingdom Phone +44 8708 505 202, dryair@munters.co.uk USA Phone +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Phone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com

Dit nærmeste Munters-kontor:

Munters A/S
Ryttermarken 2A
3520 Farum
4495 3355
info@munters.dk