

Tuote-esite

MCC ComDry
Munters Connected Climate®

- Dataloki
- ComDryn etäohjaus
- Hälytykset sähköpostilla/tekstiviesteinä
- Aikataulun mukainen käyttö
- Nopea ja yksinkertainen asennus
- Sisäinen antenni
- GPS-paikannus
- Sisäinen vara-akku
- Sisäinen SD-kortti datan varmuuskopiointia varten

MCC ComDry

MCC ComDry on apulaite, joka mahdollistaa GSM-pohjaisen yhteyden Muntersin ComDry-kosteudenpoistajaan.

MCC muodostaa yhteyden ComDry-laitteeseen verkkopohjaisen pilvipalvelun (Munters Connected Climate®) kautta ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden tehdä etäasetuksia ja analysoida ComDry-laitteen historiatietoja.

Munters Connected Climate®-palvelun avulla käyttäjä voi saada tosiaikaisia hälytyksiä sähköpostilla tai tekstiviestillä ja tehdä tarvittavat toimenpiteet välittömästi.

Verkkopohjaisessa palvelussa käyttäjä voi myös optimoida laitteen toiminnan virrankytkenän aikataulun avulla ja säätää täydellisen pienilmaston asetuspisteitä muuttamalla.



MCC ComDry

Yhteyksien yleiskatsaus



Tekniset tiedot

Käyttölämpötila (°C)	-10/+50
Suojausluokka	IP33
GSM	4-kaistainen M2M Cinterion -siru
GPS	4. sukupolven GMM-U2P-siru
Tietoliikenne laitteen avulla	Canbus-tietoliikenne: kaikki ComDry-laitteet laiteohjelmistoversiosta 1.05 lähtien
Turvallisuus	Laitteessa ei ole avoimia portteja, joista voisi kutsua SLL-sertifikaatin symmetristä kryptogrammia
Palvelin	Amazon Web Services, HTTPS-suojatut tiedot

Raportit ja kaaviot

- Edistyneet toimintaraportit
- Näytä kaaviot
- Vie eri muotoihin

Pilvipohjainen ohjauspaneeli

Lisätietoja on
osoitteessa
munters.com



Australia Puhelin +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Itävalta Puhelin +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at Belgia Puhelin +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brasilia Puhelin +55 41 3317 5050, munters@com.br Kanada Puhelin +1 905 564 6466, dinfo@munters.com Kiina Puhelin +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn Tšekki tasavalta Puhelin +420 775 569 657, info@munters-odvchovani.cz Tanska Puhelin +45 4495 3355, info@munters.dk Suomi Puhelin +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi Ranska Puhelin +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Saksa Puhelin +49 4087 96900, mgd@munters.de Intia Puhelin +91 20 668 18 900, info@munters.in Italia Puhelin +39 0183 52 111, marketing@munters.it Japani Puhelin +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Korea +82 2761 8701, munters@munters.co.kr Meksiko Puhelin +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx Alankomaat Puhelin +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Puola Puhelin +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Puhelin +65 6744 6828, info@munters.com.sg Etelä-Afrikka Puhelin +27 11 971 9700, info@munters.co.za Espanja Puhelin +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Ruotsi Puhelin +46 8 626 63 00, avfuktning@munters.se Sveitsi Puhelin +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thaimaa Puhelin +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkki Puhelin +90 262 751 3750, info@muntersform.com Yhdistyneet arabiemiirikunnat +971 4 8809295, middle.east@munters.com Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin +44 1480 432 243, dryair@munters.co.uk Yhdysvallat Puhelin +1 978 241 1100, dinfo@munters.com Vietnam Puhelin +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com

