



Produktbeschreibung  
MTC: Munters Top-Curtain

- Schützt gegen Wind und Wetter
- Variabler Öffnungsgrad
- Curtain öffnet von unten nach oben
- Abriebfestes Curtainmaterial:
- UV stabile PVC- Beschichtung auf starkem Polyester-Gewebekern
- Antistatisches Material gegen Stroh-, Sand- und Staubablagerungen
- "Click & Go" Windrohre machen seitlichen Zugang mit Maschinen zum Ausmisten möglich Optimaler Lichtdurchlass

## MTC: Munters Top-Curtain

Munters Top-Curtain wird häufig in landwirtschaftlichen Gebäuden eingesetzt, in denen die Lüftungsmöglichkeiten simpel und dennoch effektiv sein sollen. Der Curtain kann manuell oder elektrisch von unten nach oben aufgerollt werden. Durch diese Funktion ist der Stall an der Curtain-Seite z.B. zum Ausmisten zugänglich, auch für breite Fahrzeuge.

Das einfache Design, bei dem nur der untere Teil aufrollt und der obere Teil fest am Gebäude fixiert ist, bildet ein funktionelles System, dass sowohl Montage- als auch Service-freundlich ist.

Munters A/S,  
Nordvestvej, 3 - 9600 Aars, Denmark / Tel. +45 986 233 11 / Fax +45 986 213 54 /  
[www.munters.dk/agro](http://www.munters.dk/agro)



## Produktbeschreibung

Der MTC Curtain besteht, wie die meisten Munters-Curtain-Systeme, aus strapazierfähigem und abriebfestem Curtainmaterial. Aussen mit UV stabiler PVC-Beschichtung, innen mit starkem Polyester-Gewebekern. Die weiß-transparente Farbe bietet den optimalen Lichtdurchlass bei gleichzeitiger Beschattung. Das Curtain-Material wirkt antistatisch gegen Stroh-, Sand- und Staubablagerungen.

Der Curtain rollt von unten nach oben auf ein extrudiertes Aluminiumrohr auf.

Als Windschutz werden Windrohre jeweils innen und außen verwendet. Der Abstand der Windrohre wird je nach Öffnungshöhe des Curtain berechnet. Die Windrohre sind aus verzinktem Eisen mit einer Kunststoffhülse von außen, so dass das Curtainmaterial keine Abnutzung erfährt. Die innen und außen montierten Windrohre fungieren im oberen Bereich als Curtain-Fixierung.

Für einen Zugang von außen in den Stall durch den Curtain, werden abnehmbare Windrohre mit dem sogenannten "click-and-go" System verwendet, bei dem die Windrohre mit Klickverschluss einfach abgenommen werden, um den kompletten Bereich zwischen den Gebäudestützen befahrbar zu machen.

## Technische Daten

|           |  |
|-----------|--|
| Max Höhe  | 3 meter  |
| Max Länge | 100 Meter (max 300 m <sup>2</sup> pro Curtain) |
| Elektro   | 400V, 3 Phasen                                 |
| Funktion  | Öffnet von unten nach oben durch Aufrollen     |
| Zubehör   | "click-and-go" Windrohre                       |



**Australien** Munters Pty Limited, Tel. +61 2 8843 1594, **Brasilien** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tel. +55 41 3317 5050, **Canada** Munters Corporation Mason, Tel. +1 517 676 7070, **Kina** Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Tel. +86 10 80 418 000, **Denmark** Munters A/S, Tel. +45 9862 3311, **India** Munters India, Tel. +91 20 3052 2520, **Indonesien** Munters, Tel. +62 818 739 235, **Italien** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Tel. +39 0183 52 11, **Japan** Munters K.K., Tel. +81 3 5970 0021, **Korea** Munters Korea Co. Ltd., Tel. +82 2 761 8701, **Mexico** Munters Mexico, Tel. +52 818 262 54 00, **Singapore** Munters Pte Ltd., Tel. +65 744 6828, **Sydafrika & landene syd for Sahara** Munters (Pty) Ltd., Tel. +27 11 997 2000, **Spanien** Munters Spain S.A., Tel. +34 91 640 09 02, **Sverige** Munters AB, Tel. +46 8 626 63 00, **Thailand** Munters Co. Ltd., Tel. +66 2 642 2670, **Tyrkiet** Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Tel. +90 262 751 3750, **USA** Munters Corporation Mason, Tel. +1 517 676 7070, **Vietnam** Munters Vietnam, Tel. +84 8 3825 6838, **Ekspor & øvrige lande** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Tel. +39 0183 52 11

Munters behält sich das Recht auf jederzeitige Änderung von Spezifikationen, Mengen usw. aus Produktions- oder anderen Gründen nach Drucklegung vor © Munters, 2015

Ihr Fachhändler