


Tolleranza cavetti elettrici
±5

oltre 4000	±5	10
oltre 2000 fino a 4000	±4	8
oltre 1000 fino a 2000	±3	6
oltre 315 fino a 1000	±2	4
oltre 120 fino a 315	±1.2	2.4
oltre 30 fino a 120	±0.8	1.6
oltre 6 fino a 30	±0.5	1
fino a 6	±0.2	0.4





110-240V
50Hz

B2 Safety thermostat
M1 Fan motor
Q1 Switch
Q2 Piezoelectric
Q3 Voltage selector

S1 Thermocouple
S2 Electrode
Y1 Solenoid valve
Y2 Gas valve

Grado di precisione	scostamenti grossolano	0.4			
	tolleranza	0.4			
	01	30.11.04	aggiunto numeri su deviatore, camb. codice	DC	
	00	31.05.02	prima emissione	DC	
N. rev.	Data	DESCRIZIONE			Disegnat.

DENOMINAZIONE				N° disegno
SCHEMA ELETTRICO ARGOS 100 BITENSIONE 2002				SCH031
materiale		Disegnatore	data	nome file
		DC	31.05.02	SCH03101
Scala		Approvazione ultima revisione		cod. adesivo
MONDOVI' - ITALY				
		QUOTE SENZA INDICAZ. DI TOLLERANZA: GRADO DI PRECIS. GROSSOLANO UNI EN 22768-1/2 CON PRESCRIZIONE DI COLLAUDO		

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA, NE E' VIETATA LA CESSIONE, LA RIPRODUZIONE O LA VISIONE A TERZI SENZA NS. AUTORIZZAZIONE SCRITTA