

Scheda prodotto

Munters ML1100

Deumidificatore ad
assorbimento con AirC 400



Caratteristiche

- Consumo energetico minimo con riscaldamento modulare
- Opzioni multiple di comunicazione e comandi esterni
- Supporto sensori multipli
- Programmi di manutenzione
- Gestione allarme
- Deumidificazione efficiente fino a -20 °C
- Piccole dimensioni, richiede uno spazio minimo
- Monitoraggio e controllo remoto

La nuova frontiera della deumidificazione

Da oltre mezzo secolo Munters è un importante pioniere del controllo dell'umidità... e siamo solo all'inizio.

Il deumidificatore ad assorbimento ML1100 con AirC 400 di Munters è progettato per deumidificare in modo efficace in applicazioni con un basso tasso di umidità, ed è dotato di struttura rotante in resistente plastica termoindurente che offre un equilibrio esatto tra deumidificazione e recupero del calore interno nei flussi d'aria. Il controllo del riscaldatore a stato solido regola la potenza per un funzionamento più efficiente dal punto di vista energetico.

AirC 400 di Munters è un sistema di controllo all'avanguardia progettato da Munters che offre flessibilità e funzionalità impareggiabili. Assicura che il deumidificatore operi con la massima efficienza energetica ed è



caratterizzato da sensori avanzati, supporto di comunicazione multiplo e gestione dell'allarme.

Questa tecnologia rappresenta 60 anni di innovazione e conoscenze applicative per un controllo perfetto del processo di deumidificazione.

I deumidificatori della serie ML sono conformi alle specifiche del marchio CE, alla direttiva RoHS e alle seguenti norme europee:

- EU 60204-1:2018
- EU 61000-6:2019
- EN IEC 61000-6-3:2021

Munters ML1100

Deumidificatore ad assorbimento con AirC 400

Abmessungen


A: Larghezza	720 mm
B: Larghezza	600 mm
C: Altezza	1510 mm
D: Diametro	250 mm
E: Diametro	160 mm
Peso	169 kg

- 1. Ingresso aria di processo
- 2. Uscita aria secca
- 3. Aria di rigenerazione
- 4. Aria umida

Le misure del diagramma sono solo a titolo esemplificativo.

Specifiche tecniche

Aria di processo		
Flusso d'aria nominale	(m³/h)	1100
Pressione statica disponibile	(pa)	300
Aria di rigenerazione		
Flusso d'aria nominale	(m³/h)	408
Pressione statica disponibile	(pa)	300
Dati vari		
Temperatura d'esercizio	(°C)	-20/+40
Livello di potenza sonora ambientale Lw(A) dB, con tutti gli ingressi e le uscite canalizzati	-	72
Filtro dell'aria standard	-	G4
Classe di protezione IEC (unità)	-	IP33
Classe di protezione IEC (elettricità)	-	IP54




Potenza, tensione e corrente totali (ampere e fase)		
Potenza elettrica totale	(kW)	12,75
380V 3-50Hz	(A)	20,8
380V 3-60Hz	(A)	21,0
400V 3-50Hz	(A)	20,2
415V 3-50Hz	(A)	19,8
440V 3-60Hz	(A)	18,6
460V 3-60Hz	(A)	18,0
480V 3-60Hz	(A)	17,6

Opzioni

- Comunicazione tramite Modbus
- Sensori multipli
- Allarme per filtro ostruito
- Controlli esterni
- Alloggiamento del filtro esterno M5 o F7
- Ingresso aria di processo isolato
- Posizione a specchio
- Struttura in acciaio inossidabile
- AirC Wireless
- AirC Connect

Portata di deumidificazione



Trova l'ufficio Munters più vicino su www.munters.com

Munters si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai quantitativi o altro per motivi di produzione o altri motivi, successivamente alla presente pubblicazione. © Munters AB, 2025