

Ficha del producto

Munters ML270

Deshumidificador



Características

- Ocupa muy poco espacio
- El alojamiento del rotor está construido en plástico, 100% resistente a la corrosión
- Gran capacidad de deshumidificación hasta -20°C
- Alcanza puntos de rocío muy bajos
- Paneles frontales y traseros intercambiables – fácil de instalar
- Supervisión y control remoto

El deshumidificador de sorción ML270 está diseñado para la deshumidificación eficaz del aire en aplicaciones con bajo contenido de humedad, y está equipado con una unidad de rotor interna completamente hermética.

La cubierta del rotor está fabricada en plástico termoestable de larga duración y contiene secciones estancas que equilibran los caudales de aire de deshumidificación, reactivación y recuperación de calor. Su robusto bastidor de metal conformado y sus paneles de acceso están fabricados en material resistente a la corrosión.

Los componentes eléctricos montados en barras colectoras, están fabricados en plástico sin halógeno. El sistema eléctrico está diseñado para tensiones de hasta 690 V y una temperatura de 60°C.

La tecnología de rotor de la serie ML se caracteriza por tener un sector de rotor adicional de gran capacidad, en el que se recupera el calor permitiendo una reducción del consumo energético y la potencia eléctrica necesaria de la instalación.

Los deshumidificadores de la serie ML cumplen con las especificaciones del mercado CE, la directiva RoHS y las siguientes normas europeas:

- EU 60204-1:2018
- EU 61000-6:2019
- EN IEC 61000-6-3:2021

Munters ML270


Deshumidificador

Dimensiones

A: Ancho	513 mm
B: Profundida	410 mm
C: Altura	1010 mm
D: Diámetro	160 mm
E: Diámetro	100 mm
Peso	58 kg

- 1. Entrada de aire de proceso
- 2. Salida de aire seco
- 3. Aire de reactivación
- 4. Aire húmedo

Diagrama con las medidas de referencia.



Especificaciones técnicas


Aire de proceso		
Caudal de aire nominal	(m³/h)	270
Presión estática disponible	(pa)	200
Aire de reactivación		
Caudal de aire nominal	(m³/h)	99
Presión estática disponible	(pa)	200
Datos diversos		
Temperatura de funcionamiento	(°C)	-20/+40
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas	(A)	79
Filtro de aire estándar	-	G3
Grado de protección eléctrica (unidad)	-	IP33
Grado de protección eléctrica (panel eléctrico)	-	IP54

Potencia total, voltaje y corriente		
Potencia eléctrica total	(kW)	3,06
220V 3-50Hz	(A)	8,5
220V 3-60Hz	(A)	8,5
230V 3-50Hz	(A)	8,2
230V 3-60Hz	(A)	8,1
380V 3-50Hz	(A)	5,0
380V 3-60Hz	(A)	5,0
400V 3-50Hz	(A)	4,7
415V 3-50Hz	(A)	4,6
440V 3-60Hz	(A)	4,3
460V 3-60Hz	(A)	4,1
480V 3-60Hz	(A)	4,0

Opciones

- Contador que indica el número de horas que el equipo ha estado en funcionamiento
- Sistema de control de humedad con alarma y visualizador. Ver la hoja de datos de productos del RH98
- Estructura de acero inoxidable
- AirC Wireless
- AirC Connect

Capacidad de deshumidificación



Encuentre su oficina de Munters más cercana en www.munters.com

Munters se reserva el derecho a modificar las especificaciones, las cantidades, etc. por motivos de fabricación u otras causas. © Munters AB, 2025