

Produktdatablad

Munters MLT350

Sorpsjonsavfuktere



Funksjoner

- Krever lite plass
- Unikt termoplast rotorhus som er 100% korrosjonsbeskyttet
- Høy kapasitet i forhold til luftmengde
- Effektiv ned til -20°C
- Avfukter ned til lave duggpunkt
- Høyre og venstre montering ved å bytte om front og bakpanel
- Fjernovervåking og fjernstyring

The MLT350 sorpsjonsavfukter er designet for effektivt å avfukte luft for applikasjoner som krever tørr luft.

Avfukteren er utrustet med en internt forseglet rotorenhet. Rotorhuset er konstruert av solid termoplast og inneholder isolerte seksjoner som gir best mulig balanse for avfukting og reaktivering av luftstrømmen.

Det robuste kabinettet er konstruert av korrosjonsbestandig materiale.

Det elektriske systemet er konstruert for opp til 690V og 60°C.

Spesielt for ML Seriens rotor-teknologi er en ekstra rotor sektor som gir høy kapasitet, samtidig som den gjenvinner varme, og reduserer det elektriske kraftbehovet.

Avfukterne i ML-serien er i samsvar med CE-merkingsspesifikasjonene, RoHS-direktivet og følgende EU-standarder:

- EU 60204-1:2018
- EU 61000-6:2019
- EN IEC 61000-6-3:2021


Munters MLT350

Sorpsjonsavfuktere

Dimensjoner

A: Bredde	513 mm
B: Dybde	410 mm
C: Høyde	910 mm
D: Diameter	125 mm
E: Diameter	80 mm
Vekt	53 kg

Målsatt tegning er kun ment som referanse.




Teknisk spesifikasjon

Prosessluft		
Nominell luftmengde	(m³/h)	350
Disponibelt trykk	(pa)	200
Reaktiveringsluft		
Nominell luftmengde	(m³/h)	67
Disponibelt trykk	(pa)	200
Øvrige data		
Drifts temperatur	(°C)	-20/+40
Maks lydnivå med alle kanaler tilkoblet (dBA)	-	80
Luftfilter standard	-	G3
IEC beskyttelseklasse (Kabinett) IEC	-	IP33
Beskyttelseklasse (el panel)	-	IP54

Total installert effekt (spenning/ampere)		
Total installert effekt	(kW)	2,05
220V 1-50Hz	(A)	9,9
230V 1-60Hz	(A)	9,5
240V 1-50Hz	(A)	9,2

Opsjoner

- Timeteller (monitorerer antall timer systemet har vært i drift)
- Fuktstyring med alarm og display (RH98)
- Luftkjølt kondensator (Ref. MLT350-L)
- Rustfritt stålkabinett
- AirC Wireless
- AirC Connect



Finn ditt nærmeste Munters-kontor på www.munters.com

Munters forbeholder seg retten til å gjøre endringer i spesifikasjoner, mengder e.l. av produksjonsmessige eller andre årsaker, etter publisering. © Munters AB, 2025