

Produktbeschreibung
Alu-Licht- und Lüftungsfirst mit fester oder
variabler Öffnung


- Ideale Kombination von freier Lüftung und natürlichem Lichteinfall für Ställe und Hallen
- Stabile, wetterbeständige Konstruktion, die speziell für die klimatischen Herausforderungen in kalten Regionen entwickelt wurde
- 10 mm, UV beständige Lexan PC (Polycarbonat) Doppelstegplatten mit 10 Jahren Garantianteil auf den Lichtdurchlass
- Optimaler Lichtdurchlass und reduzierte direkte Sonneneinstrahlung
- Hohe und stabile Windabweiser aus Trapezblech
- Die Windabweiser schließen optional die Luftstrom-Öffnung, wenn die Witterung es erfordert. Dies geschieht wahlweise mit einem Handantrieb oder einer automatischen Steuerung
- Breite und Neigung des Lichtfirates nach Kundenwunsch
- Der Lüftungsfirst fungiert brandschutzrechtlich als Notlüftung im Gebäude.



Alu-First mit fester oder regulierbarer Öffnung

Streben Sie die beste Lösung für Ihr Gebäude an: Eine Optimierung der Stalllüftung erhöht in hohem Maße den Komfort für die Tiere und damit Ihren wirtschaftlichen Erfolg. Der Munters Licht- und Lüftungsfirst schafft eine hervorragende Kombination aus Ventilation und Lichtstreuung in Ihrem Gebäude. Er trägt dazu bei, Ihrem Tierbestand die besten Lebensbedingungen zu bieten - trotz wechselnder Witterungsverhältnisse.

Das System erstattet einen Teil der Dachfläche und kann sowohl mit fester Luftstrom-Öffnung, als auch mit Verschlussklappen ausgestattet werden. Die Firstklappen können von Hand bedient werden oder mittels eines Schiebermotors öffnen und schließen, welcher optional auf eine Klimasteuerung reagiert. Bei beiden Systemen können Vogelschutznetze die Firstöffnung wirksam verschließen.





Isolierte und UV-beständige Lexan PC (Polycarbonat) Stegplatten wirken der Bildung von Kondenswasser am First und im restl. Gebäude entgegen. Das Doppelstegprofil und die technische Beschaffenheit der Platten bieten eine robuste und wetterbeständige Lösung mit optimaler Lichtdurchlässigkeit und einfache Montage. Die Breite kann ganz nach Wunsch zwischen 0,6 m bis zu 4 m produziert werden. Die Neigung der Firstkonstruktion wird der Dachneigung angepasst.

Der Munters Alu-Licht- und Lüftungfirst eignet sich ebenfalls für die automatische Regulierung durch NaturalCenter / NaturalMaster mit Temperaturfühler sowie Wetterstation mit Wind- und Regensensor, sodass bei allen Witterungsverhältnissen ein optimales Stallklima sichergestellt wird.

Licht- und Lüftungfirst wird von Munters A/S in Dänemark entwickelt und hergestellt



Australia Tel. + 61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au, **Brazil** Tel. +55 41 3317 5050, contato@munters.com, **Canada** Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, **China** Tel. +86 10 8048 3493, marketing@munters.cn, **Denmark** Tel. +45 98 623 311, aghort@munters.dk, **India** Tel. +91 20 6681 8900, info@munters.in, **Indonesia** Tel. +66 2 642 2670, info@munters.co.th, **Italy** Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, **Japan** Tel. +81 3 5970 0021, mkk@munters.jp, **Korea** Tel. +82 2 7618 701, munters@munters.co.kr, **Mexico** Tel. +52 818 2625 400, dhinfo@munters.com, **Singapore** Tel. +65 7 446 828, info@munters.com.sg, **South Africa and Sub-Sahara Countries** Tel. +27 11 997 2000, info@munters.co.za **Spain** Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, **Sweden** Tel. +46 8 6266 300, info@munters.se, **Thailand** Tel. +66 2 6422 670, info@munters.co.th, **Turkey** Tel. +90 262 7513 750, info@muntersform.com, **USA** Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, **Export & Other countries** Tel. +39 0183 5211, info@munters.it

Munters behält sich das Recht auf jederzeitige Änderung von Spezifikationen, Mengen usw. aus Produktions- oder anderen Gründen nach Drucklegung vor.

© Munters AB, 2016

Ihr Fachhändler