

VU Belüftungsgerät

- Leistungsstarkes Querstromgebläse mit besonders hoher Laufruhe zur optimalen und gleichmäßigen Verteilung der befeuchteten Luft im Raum
- Speziell entwickelte Dampfaustrittsdüse für kondensatfreien Dampfaustritt
- Schnelle und einfache Montage des anschlussfertigen Gerätes
- Fügt sich durch dezentes und modernes Design unauffällig in den Raum ein



Technische Daten

Belüftungsgerät	VU10	VU30
Max. Dampfleistung [kg/h]	10	30
Streubreite bei max. Dampfleistung [m]	3	5
Schallpegel (1 m Abstand, nur Ventilator) [dB(A)]	49	51
Dampfzulauf	DN40	
Kondensatablauf	-	DN12
Betriebsspannung	220-240 V / 1 / N	
Nennleistung [W]	26	50
Abmessungen B x H x T [mm]	270 x 130 x 260	490 x 170 x 330
Gewicht [kg]	4,3	9,0



VU Belüftungsgerät

Die nächstgelegene Niederlassung von Munters finden Sie unter www.munters.com

Munters behält sich das Recht vor, aus Produktionsgründen oder anderen Ursachen nach der Veröffentlichung Änderungen an technischen Daten, Mengen usw. vorzunehmen. © Munters AB, 2020

