

VU ventilationsenhet

- Utpräglat jämn gång och kraftfull tvärfloresfläkt för optimal och homogen spridning av fuktad luft i rummet
- Specialutvecklat ångutloppsmunstycke för kondensfritt ånguttag
- Snabb och enkel installation av den anslutningsfärdiga enheten
- Diskret och modern design som kan placeras i rummet utan att störa



Tekniska specifikationer

Ventilationsenhet	VU10	VU30
Max. ångutsläpp [kg/h]	10	30
Spridningsbredd vid max. ångutsläpp [m]	3	5
Ljudnivå (vid 1 m avstånd, enbart fläkt) [dB(A)]	49	51
Ånginlopp	DN40	
Kondensutsläpp	-	DN12
Spänning i drift	220-240 V / 1 / N	
Nominell effekt [W]	26	50
Mått B x H x D [mm]	270 x 130 x 260	490 x 170 x 330
Vikt [kg]	4,3	9,0



VU ventilationsenhet

Hitta ditt närmaste Munters-kontor på www.munters.com

Munters förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och antal osv., av tillverkningskäl eller andra skäl, efter publicering. © Munters AB, 2020

 **Munters**