



MC150 Series

Deumidificatori ad assorbimento

Caratteristiche

- Design compatto
- Versione analogica = Plug & Play
- Versione digitale = opzioni di controllo multiple
- Elevata efficienza
- Condotti di ingresso/uscita dell'aria
- Sostituzione facilitata del filtro senza attrezzi
- Modalità ventola continua
- Bassa rumorosità
- Vari accessori
- Classe di corrosione 4
- La versione digitale è dotata di un sensore di umidità/temperatura integrato ed un sistema di controllo avanzato

MC150 Series

La serie MC è una gamma di deumidificatori essiccanti affidabili e flessibili dotati di elevate capacità di essiccazione. La robusta struttura in Aluzinc verniciata a polvere rende questa serie non soltanto resistente alla corrosione (classe 4), ma anche assolutamente versatile e quindi idonea a numerosissime applicazioni.

La versione analogica è semplice da installare e può essere dotata di umidostato esterno per il controllo dell'umidità e il risparmio energetico, soprattutto in applicazioni semplici di stoccaggio e conservazione.

La versione digitale, invece, mette a disposizione svariate opzioni di controllo e funzionalità ideali per le applicazioni di processo più sofisticate del settore alimentare, di quello farmaceutico e di altri settori industriali.

La tecnologia dei rotori Munters è sinonimo da oltre 60 anni di affidabilità, esperienza su scala internazionale e attenzione ai clienti.




*Disponibili in versione analogica o digitale

MC150 Series Specifiche tecniche


Y = Deumidificatore a 3 fessure; X = Deumidificatore a 4 fessure; A = Analogico; D = Digitale

Modelli MC150		MC150YA MC150YD	MC150XA MC150XD
Aria di processo			
Flusso aria massimo	m ³ /h	235	260
Flusso dell'aria	m ³ /h	150	150
Pressione statica disponibile	Pa	150	200
Condotto di ingresso/uscita	mm	100/100	100/100
Aria di rigenerazione			
Flusso dell'aria	m ³ /h	50	50
Pressione statica disponibile	Pa	100	150
Condotto di ingresso/uscita	mm	80	80/80
Potenza totale, tensione & corrente			
Potenza totale	kW	1.08	1.36
Eliminazione dell'umidità 20°C, 60%	kg/h	0.51	0.70
Temperatura di esercizio	°C	-20 - +40	-20 - +40
Voltaggio	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Corrente	A	4,7	5,9
Livello sonoro	db(A)	57	58
Altri dati			
Classe di protezione IEC (unità)		33	33
Classe di protezione IEC (pannello elettrico)		54	54
Classe filtro		G3	G3
Dimensioni			
LxWxH	mm	531x300x384	531x300x507
Peso	kg	18,4 18,7	25,2 25,6

MC150XA/XD



MC150YA/YD



Accessori:

- Staffa da parete

N° articolo:

170-027708-001

Macchinari analogici (A):

- Umidostato modello RGH15 170-028562-001
- Scatola di giunzione 170-027702-001
- Home Vision 170-027703-001



Macchine digitali (D):

- Sensore RH/T esterno 170-027706-001
- Cavo segnale 0,5 m 170-029048-001
- Cavo segnale 5 m 170-029049-001
- Kit estensione del pannello di controllo 170-027705-001
- Umidostato modello RGH15 170-028562-002

Capacità e prestazioni

MC150YA/YD _____ MC150XA/XD _____

MC150YA/YD _____ MC150XA/XD _____



La versione digitale è dotata di un sensore di umidità/temperatura integrato che permette l'impostazione dell'umidità relativa, assoluta (gr/kg) o del punto di rugiada (Dew Point)

Australia Phone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at Belgium Phone +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br Canada Phone +1 905 564 6466, dhinfo@munters.com China Phone +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn Czech Republic Phone +420 775 569 657, info@munters-odvlhcovani.cz Denmark Phone +45 4495 3355, info@munters.dk Finland Phone +358 20 776 8230, laitemyynit@munters.fi France Phone +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Germany Phone +49 4087 96900, mgd@munters.de India Phone +91 20 668 18 900, info@munters.in Italy Phone +39 0183 52 11, marketing@munters.it Japan Phone +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Korea +82 2761 8701, munters@munters.co.kr Mexico Phone +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx Netherlands Phone +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Poland Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Phone +65 6744 6828, info@munters.com.sg South Africa Phone +27 11 997 2000, info@munters.co.za Spain Phone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Sweden Phone +46 8 626 63 00, avfukning@munters.se Switzerland Phone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkey Phone +90 262 751 3750, info@muntersform.com UAE +971 4 8809295, middle.east@munters.com United Kingdom Phone +44 1480 432 243, dryair@munters.co.uk USA Phone +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Phone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com

