

DefendAir HEPA500

Luftrensning

Produktbeskrivelse

Den nye DefendAir HEPA500 fra DriEaz sætter nye standarder for mobile luftrensere.

Luftrenseren er udstyret med det mest avancerede filtreringssystem indbygget i et kompakt letvægtskabinet, der kan stables og er nem at håndtere. Kanibettet er udført i slagfast polyetenplast behandlet med Microban®, der forhindrer bakterie-, mug- og skimmelvækst i og på luftrenseren.

Luftfiltreringen foregår yderst effektivt - 99,7% ved 0,3 micron med HEPA-filer. Brugen af luftrenseren kan tilpasses den enkelte opgave, bl.a. ved trinløs justering af ventilatormotoren samt muligheden for at vælge mellem 3 forskellige retninger på luftindtag og afkast.

Til situationer, hvor man ønsker HEPA500 placeret udenfor det behandlede område, kan luftindtaget forsynes med Sto&Go-slange (Ø350 mm). Afkastet kan forsynes med Ø200 mm saneringslange eller flexslange.

Anvendelsesområder:

DefendAir HEPA500 er et højeffektivt produkt, der har mange anvendelsesområder.

Luftrenseren er ideel i forbindelse med alle typer for rengøring, afrensning af skimmelsvampe samt sanering efter brand- og vandskader.

DefendAir HEPA500 kan endvidere anvendes til nedrivnings- og asbest-sanering såfremt man skifter til et H13 hovedfilter. (OBS: Særlige sikkerhedsregler)

Desuden finder den anvendelse i renrum, laboratorier og produktionslokaler.

Produktinformation

DefendAir HEPA500

Egenskaber:

- Slagfast konstruktion - bliver ALDRIG utæt
- Mange anvendelses- og kombinationsmuligheder
- Let at anvende og rengøre
- Lav vægt - 20 kg
- Variabel hastighed
- Egnede til asbestsanering



Låg sikrer, at opsamlede urenheder forbliver i filteret efter endt luftrensning og ikke igen spredes i lokalet.

Tekniske specifikationer:

Model	DefendAir HEPA500, 230V
Artikelnr.	160031
Drejekontakt:	Variabel hastighed fra 365-730 m ³ /h
Luftmængde efter hovedfilter	730 m ³ /h CADR (Clean Air Delivery Rate) AHAM9
Forbrug (230V)	1,5 A, 0,345 kW
Udblæsningsretninger	3
Mål, total (h x b x d):	625 x 665 x 462 mm
Vægt	20 kg
Ledning	7,6 m Ledningsoprulning på produktet
Sikkerhedslistning	CE



HEPA500 placeret udenfor det behandlede område og monteret med Ø305 mm Sto&Go-slange.

Tilbehør:

Saneringslange Ø200 mm, L=100 m	Artikelnr. 90346088
Spændebånd med snaplukning	90346088-1
Sto&Go slange Ø305 mm, 7,6 m	160023

Filtre:

Hovedfilter H12 (standard)	160054-1
Hovedfilter H13 (Asbest) m. certifikat	160055
Forfilter G4 (standard), 12 stk. pakning	160052
Forfilter til lugtsanering, karbon (aktivt kul), 4 stk. pakning	160053



Filterskift foregår nemt og ubesværet uden brug af værktøj. Forskellige filtertyper kan leveres, både som for- og hovedfiltre.

Ved opgaver i meget støvede miljøer kan der isættes 2 stk. forfiltre på samme tid.

Ved lugtsanering kan man isætte et aktivt kulfilter som det ene af de to forfiltre.

Australia Phone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-0, luftentfeuchtung@munters.at Belgium Phone +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br Canada Phone +1 905 858 5894, dhinfo@munters.com China Phone +86 10 8041 8000, info@munters.com.cn Czech Republic Phone +420 544 211 434, info@munters-odvlhcovani.cz Denmark Phone +45 4495 3355, info@munters.dk Finland Phone +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi France Phone +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Germany Phone +49 4087 96900, mgd@munters.de India Phone +91 20 668 18 900, info@munters.in Italy Phone +39 0183 52 11, marketing@munters.it Japan Phone +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Korea +82 2761 8701, munters@munters.co.kr Mexico Phone +52 722 270 40 49, munters@munters.com.mx Netherlands Phone +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Poland Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Phone +65 6744 6828, info@munters.com.sg South Africa Phone +27 11 997 2000, info@munters.co.za Spain Phone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Sweden Phone +46 8 626 63 00, avfuktning@munters.se Switzerland Phone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkey Phone +90 262 751 3750, info@muntersform.com UAE +971 4 8809295, middle.east@munters.com United Kingdom Phone +44 8708 505 202, dryair@munters.co.uk USA Phone +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Phone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com

Dit nærmeste kontor:

Munters A/S
Ryttermarken 4
3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
info@munters.dk
www.munters.dk