


Informazioni sul prodotto
MWI

- Flusso ottimale d'aria fresca negli allevamenti permette di evitare correnti d'aria e di non investire gli animali con correnti fredde
- Design modulare offre una perfetta combinazione tra la dimensione dell'entrata d'aria, la struttura del capannone e le esigenze degli allevatori
- Sportello curvo montato a parete per dirigere in modo corretto il flusso d'aria distribuendolo lungo il soffitto permettendo di evitare la fuoriuscita d'aria lateralmente
- Costi di trasporto contenuti grazie all'imballaggio compatto che include 6 pezzi smontati in una scatola
- Rapido e facile montaggio grazie alla specifica progettazione senza componenti aggiuntivi
- Igienico grazie alla particolare progettazione e la superficie liscia
- Materiali resistenti di alta qualità in PVC e PP, resistenti ai raggi UV
- Guarnizioni sulla superficie superiore e laterale per evitare la fuoriuscita d'aria in posizione chiusa
- Adatto alla pulizia veloce ad alta pressione

MWI - Entrata d'aria a parete Munters

In agricoltura è necessario creare l'ambiente a temperatura ideale essendo uno dei fattori importanti per la produttività e la salute degli animali. Il controllo dell'afflusso di aria fresca e della temperatura dell'aria in proporzione al peso, sono i fattori principali per creare un ambiente con temperatura ideale.
L'entrata d'aria MWI è stata creata e progettata per ventilare le strutture fornendo aria fresca agli animali senza investirli con correnti fredde. La forma geometrica dell'entrata d'aria MWI permette di ottenere una ventilazione minima efficace consistente nel dirigere l'aria fresca a bassa temperatura lungo il soffitto della struttura, in modo che si possa miscelare completamente con l'aria calda all'interno prima di raggiungere gli animali. L'entrata d'aria MWI è facile da montare a parete. Grazie alla sua versatilità, l'entrata d'aria può essere installata in un capannone di qualsiasi dimensione. E' disponibile con due larghezze e due altezze. Grazie all'impiego di polistirene di alta qualità è possibile mantenere condizioni igieniche soddisfacenti nell'area occupata dagli animali, in quanto il polistirene ha proprietà anti-sporco, consente una pulizia ad alta pressione, è resistente alla corrosione, mantiene le proprietà fisiche per molti anni e resiste a temperature estreme e alle radiazioni UV. Per contrastare ulteriormente la possibile diffusione di malattie, le entrate d'aria MWI sono dotate di una rete in metallo zincato a protezione integrale, che impedisce l'ingresso di volatili e animali selvatici nelle strutture. Grazie all'utilizzo dell'entrata d'aria MWI ogni allevatore avrà la temperatura ideale nelle strutture garantendo efficacemente una produzione a basso costo.



Entrata d'aria a parete Munters

Munters Italy S.p.A.
Strada Piani 2, IT-18027 Chiusavecchia, Italia / Tel. +39 0183 52 11 / Fax +39 0183 521 333 / munters.com

Munters

Dati tecnici:

NOME DEL PRODOTTO		DIMENSIONE DEL FORO D'INGRESSO*		FLUSSO D'ARIA IN FUNZIONE DELLAPRESSIONE STATICA**					TRAZIONE		PASSO	
Colore		L x A		0.05"	0.10"	10Pa	20Pa	30Pa				
Bianco	Nero	In	Cm	CFM		m^3/h			Lb	N	In	Cm
MWI 4413 W	MWI 4413 B	44 x 13	112 x 33	2,348	3,308	3,597	5,026	6,155	9	40	18,5	47
MWI 4408 W	MWI 4408 B	44 x 8.25	112 x 21	1,499	2,089	2,277	3,158	3,867	4,5	20	11,5	29
MWI 4113 W	MWI 4113 B	41 x 13	104 x 33	2,244	3,080	3,316	4,716	5,721	6,8	30	18,5	47
MWI 4108 W	MWI 4108 B	41 x 8.25	104 x 21	1,446	2,012	2,175	3,084	3,724	4,5	20	11,5	29
MWI 3413 W	MWI 3413 B	34 x 13	86 x 33	1,838	2,513	2,742	3,830	4,671	4,5	20	18,5	47
MWI 3408 W	MWI 3408 B	34 x 8.25	86 x 21	1,194	1,640	1,770	2,491	3,082	4,5	20	11,5	29

** Profondità della flangia è di 4 pollici o 10 cm.*
*** Lo sportello curvo completamente aperto senza rete.*
Nota: il foro parziale a parete deve essere più grande di 0,5 pollici o 1,2 cm della dimensione del foro d'ingresso. Ad esempio, il foro a parete per l'entrata d'aria MWI 4413 B deve essere 44,5 x 13,5 pollici quadri o 113 x 34,3 cm^2.

Dati sull'imballaggio:

	QUANTITÀ DI ENTRATE D'ARIA PER				SCATOLA				PALLET			
					Dimensioni L x P x A		Peso		Dimensioni L x P x A		Peso	
Prodotto	Box	Pallet*	20' ctr.	40' HC ctr.	In	Cm	Lb	Kg	In	Cm	Lb	Kg
MWI 4413	6	90/108	720	2160	44 x 15 x 14.8	112 x 38 x 37.5	97	44.0	44.9 x 46.5 x 5	114 x 118 x 13	1764	800
MWI 4408	6	108	900	2376	44 x 12 x 14.8	112 x 30 x 37.5	82	37.0	44.9 x 38.6 x 5	114 x 98 x 13	1499	680
MWI 4113	6	90/108	720	2160	41 x 15 x 14.8	104 x 38 x 37.5	90	41.0	44.9 x 46.5 x 5	114 x 118 x 13	1653	750
MWI 4108	6	108	900	2376	41 x 12 x 14.8	104 x 30 x 37.5	77	35.0	44.9 x 38.6 x 5	114 x 98 x 13	1411	640
MWI 3413	6	90/108	720	2160	34.6 x 15 x 14.8	88 x 38 x 37.5	79	36.0	35.4 x 46.5 x 5	90 x 118 x 13	1455	660
MWI 3408	6	108	1080	2808	34.6 x 12 x 14.8	88 x 30 x 37.5	68	31.0	35.4 x 38.6 x 5	90 x 98 x 13	1257	570

* In un container da 20' : 15 scatole/pallet, 5 livelli, alt. media 2.07m
In un container da 40' HC : 18 scatole/pallet, 6 livelli, alt. media 2.47m

Entrata d'aria MWI Munters è progettata dalla Munters Italy S.p.A.,Italia

Munters

Australia Tel. 61 2 8843 1594, agh.info@munters.com.au, Brasile Tel. +55 41 3317 5050, contato@munters.com, Canada Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, Cina Tel. +86 10 8048 3493, marketing@munters.cn Danimarca Tel. +45 98 623 311, aghort@munters.dk, India Tel. +91 20 6681 8900, info@munters.in, Indonesia Tel. +66 2 642 2670, info@munters.co.th, Giappone Tel. +81 3 5970 0021, mkk@munters.jp, Italia Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, Messico Tel. +52 818 2625 400, dhinfo@munters.com, Singapore Tel. +65 7 446 828, info@munters.com.sg, Sudafrica e Paesi Sub-Sahara Tel. +27 11 997 2000, info@munters.co.za, Spagna Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, Svezia Tel. +45 98 623 311, info@munters.se, Tailandia Tel. +66 2 6422 670, info@munters.co.th, Turchia Tel. +90 262 7513 750, info@muntersform.com, USA Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, Export & Altri paesi Tel. +39 0183 5211, info@munters.it

Il Vostro distributore più vicino

Ag/MIT/PIIT-2684-06/17 Rev 1.2

Munters si riserva il diritto di apportare modifiche alla certificazione, quantità, ecc. per ragioni di produzione dopo la pubblicazione.
© Munters AB, 2019