



Produktbeschreibung  
Licht- und Lüftungsfirst, verzinkt mit  
fester oder variabler Öffnung

- Ideale Kombination von freier Lüftung und natürlichem Lichteinfall für Ställe und Hallen
- Stabile, wetterbeständige Konstruktion, die speziell für die klimatischen Herausforderungen in kalten Regionen entwickelt wurde
- 10 mm, UV beständige Lexan PC (Polycarbonat) Doppelstegplatten mit 10 Jahren Garantianteil auf den Lichtdurchlass
- Optimaler Lichtdurchlass und reduzierter direkte Sonneneinstrahlung
- Hohe und stabile Windabweiser aus Trapezblech
- Die Windabweiser schließen optional die Luftstrom-Öffnung, wenn die Witterung es erfordert. Dies geschieht wahlweise mit einem Handantrieb oder einer automatischen Steuerung
- Der Lüftungsfirst fungiert brandschutzrechtlich als Notlüftung im Gebäude.


## Licht- und Lüftungsfirst, verzinkt mit fester oder verschließbarer Luftstrom-Öffnung

Streben Sie die beste Lösung ihr Gebäude an: Eine Optimierung der Stalllüftung erhöht in hohem Maße den Komfort für die Tiere und damit Ihren wirtschaftlichen Erfolg.

Der Munters Licht- und Lüftungsfirst schafft eine hervorragende Kombination aus Ventilation und Lichtstreuung in Ihrem Gebäude. Das System erstattet einen Teil der Dachfläche und kann sowohl mit fester Luftstromöffnung, als auch mit einer Verschlusstechnik ausgestattet werden. Die Verschlusstechnik kann von Hand bedient werden oder mittels Motorantrieb öffnen, welcher optional auf eine Klimasteuerung reagiert.

Bei beiden Systemen können Vogelschutznetze die Firstöffnung wirksam verschließen.

Der Licht- und Lüftungsfirst kann mit den Luftstrom-Öffnungen 30 cm oder 40 cm auf jeder Seite geliefert werden. Die erhältlichen Breiten variieren zwischen 80 cm bis 400 cm.



Licht- und Lüftungsfirst





Isolierte und UV-beständige Lexan PC (Polycarbonat) Stegplatten wirken der Bildung von Kondenswasser am First und im restl. Gebäude entgegen. Das Doppelstegprofil und die technische Beschaffenheit der Platten bieten eine robuste und wetterbeständige Lösung mit optimaler Lichtdurchlässigkeit und einfache Montage. Die Breite kann ganz nach Wunsch zwischen 0,6 m bis zu 4 m produziert werden. Die Neigung der Firstkonstruktion wird der Dachneigung angepasst.

Licht- und Lüftungsfirst wird von Munters A/S in Dänemark entwickelt und hergestellt



**Australien** Munters Pty Limited, Tel +61 2 8843 1594, **Brasilien** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tel +55 41 3317 5050, **Kanada** Munters Corporation Mason, Tel +1 517 676 7070, **China** Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Tel +86 10 80 418 000, **Dänemark** Munters A/S, Tel +45 9862 3311, **Indien** Munters India, Tel +91 20 6681 8900, **Indonesien** Munters, Tel+62 818 739 235, **Italien** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Tel +39 0183 52 11, **Japan** Munters K.K., Tel +81 3 5970 0021, **Korea** Munters Korea Co. Ltd., Tel +82 2 761 8701, **Mexiko** Munters Mexico, Tel +52 818 262 54 00, **Singapur** Munters Pie Ltd., Tel +65 744 6828, **Südafrika und Sub-Sahara-Länder** Munters (Pty) Ltd., Tel +27 11 997 2000, **Spanien** Munters Spain S.A., Tel +34 91 640 09 02, **Sweden** Munters AB, Tel +46 8 626 63 00, **Thailand** Munters Co. Ltd., Tel +66 2 642 2670, **Türkei** Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Tel +90 262 751 3750, **USA** Munters Corporation Mason, Tel +1 517 676 7070, **Vietnam** Munters Vietnam, Tel +84 8 3825 6838, **Export & andere Länder** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Tel +39 0183 52 11

Ihr Fachhändler